



- Load rating up to 64kg
- 75% extension slide
- 9.5mm slide thickness
- Front disconnect
- Lock-out
- Optional enclosure mounting brackets

- Charge jusqu'à 64kg
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 9,5mm
- Disconnexion frontale
- Verrouillage en position ouverte
- Équerres de montage pour armoire en option

- Lastwert bis 64kg
- Teilauszug
- 9,5mm Schienendicke
- Frontschnelltrennung
- Verriegelung ausgezogen
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel



0204	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L
DZ0204-0012	305	201.5	-	215.9	254.0	-	136.5	247.6	260.3	0.63	64
DZ0204-0014	356	252.5	-	266.7	304.8	-	187.3	298.4	311.1	0.73	59
DZ0204-0016	406	303.0	-	317.5	355.6	-	238.1	349.2	361.9	0.84	55
DZ0204-0018	457	329.0	203.2	342.9	406.4	200.0	288.9	400.0	412.7	0.94	50
DZ0204-0020	508	379.5	228.6	393.7	457.2	225.4	339.7	450.8	463.5	1.05	42
DZ0204-0022	559	405.0	254.0	419.1	508.0	250.8	390.5	501.6	514.3	1.15	39
DZ0204-0024	610	430.5	279.4	444.5	558.8	276.2	441.3	552.4	565.1	1.27	35
DZ0204-0026	660	481.5	304.8	495.3	609.6	301.6	492.1	603.2	615.9	1.37	32
DZ0204-0028	711	506.5	330.2	520.7	660.4	327.0	542.9	654.0	666.7	1.47	27

- Notes:**
- Fixing recommendation: M4 screw
 - For enclosure mounting brackets refer to page 69
 - For cable carriers refer to page 67

- Notes:**
- Visserie recommandée: Vis M4
 - Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 69
 - Pour les guide-câbles, voir page 67

- Hinweise**
- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
 - Gehäusemontagewinkel siehe Seite 69
 - Kabelträger siehe Seite 67