

High-Density D-Sub-Steckverbinder,

90° abgewinkelt für Leiterplatten-Montage, mit Befestigungsbolzen

High-Density D-Sub-connectors,

90° angled, for PCB mounting, with locking bolts

**Isolierkörper**PBT, glasfaserverstärkt,
UL94V-0**Isolationswiderstand**

>3000MΩ min. bei 500V DC

Spannungsfestigkeit

1000V / 1 Minute

Stromnennbelastung

3A

Betriebstemperaturbereich

-55°C bis +105°C

InsulatorsPBT, glass filled,
UL94V-0**Insulations resistance**

>3000MΩ min. at 500V DC

Dielectric voltage

1000V / 1 minute

Current rating



3A

Operating temperature

-55°C to +105°C

Dimensions

No. of contacts	A	B	C	D	E	F
15	30.8	25.00	16.92	16.30	2.29	1.145
26	39.2	33.30	25.25	24.60	2.29	1.145
44	53.1	47.10	38.96	38.30	2.29	1.145
62	69.4	63.50	55.42	54.80	2.41	1.205

Buchse / Female**Stecker / Male**

Bestellcode : **A** - **HD** - **x** - **x** - **A** / **KG** - **T**
 Ordercode :

Bitte „x“ durch unten geeignete Option ersetzen
 Please replace „x“ with appropriate option listed below

1. 2.

1.

AusführungF -Buchse
S -Stecker**Version**F -Female
S -Male

2.

Polzahl

15, 26, 44, 62

No. of contacts

15, 26, 44, 62

Andere Ausführungen auf Anfrage

Standard: Anforderungsstufe III

Other options on request

Standard: Quality class III