




# SIRENEN

## SYMPHONI IP42



- | Sehr gute Tonwiedergabe
- | Geringe Stromaufnahme (Symphoni Low Power)
- | Wählbare Töne
- | Automatische Synchronisation
- | Lautstärkeregelung
- | Zweitonalarm
- | VdS Zulassung

- **Feuer**
- **Sicherheit**
- **Industrie**
- **Bahn**
- **Schifffahrt**
- **Optisch**
- **Akustisch**



### SPEZIFIKATIONEN

| MODEL             | Symphoni High Output               | Symphoni Low Power     |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|
| Spannungsbereich  | 9-28VDC                            | 12-30VDC               |
| Stromverbrauch    | 190-260mA / 240mA bei DIN-Ton      | 5mA / (alle Töne)      |
| Leistung          | 88-120dB(A) / 112dB(A) bei DIN-Ton | 100dB(A) / (alle Töne) |
| Signaltöne        | 32                                 | 3                      |
| Schutzklasse      | IP42                               | IP42                   |
| Temperaturbereich | -25°C bis +55°C                    | -25°C bis +70°C        |
| Gehäusefarbe      | rot oder weiß                      | rot oder weiß          |
| Material          | ABS FR                             | ABS FR                 |
| Zulassungen       | VdS (G206027), CPD                 | VdS (G206026), CPD     |

Angaben, sofern nicht anders angegeben bei 24VDC. Tontabellen auf Anfrage oder zum Download unter [www.compro.de/tontabellen](http://www.compro.de/tontabellen) oder [www.tontabellen.de](http://www.tontabellen.de)