


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

51-256.026 - Stopp Taste komplett

51-256.026 - Stopp Taste komplett



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung	Ø 16 mm
Bauform	erhaben

Front

Frontabmessung	Ø 24.5 mm
Frontform	rund

Allgemeine Attribute

Gewicht	0.010 kg
---------	----------

Bedien-/Anzeigeteil

Druckhaube Material	Kunststoff
Druckhaube Farbe	rot
Druckhaube Form	Pilz
Druckhaube Optik	opak

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP 65
----------------	-------

Anschlussart

Anschluss	Universal 2.0 x 0.5 mm
-----------	------------------------

Vorsatz

Schaltfunktion	Rast
----------------	------

Schaltelement

Schaltsystem	Low-Levellement
Kontakte	1 Ö
Schaltspannung	42 V AC/DC
Schaltstrom	0.1 A
Kontaktmaterial	Gold


Funktion

Stopp Taste

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


51-256.026 - Stopp Taste komplett

Abmessungen




H = Universalanschluss 2.0 x 0.5 mm

Einbauöffnungen



Schaltschema



Hinweise

Beschriftung Pfeile

Wird der Verdrehsicherungsring nicht verwendet, erhöht sich die max. Frontplattendicke auf 4 mm

Legende

Kontakte: Ö = Öffner

Schaltfunktion: C = Rast