



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 100/35 LT
Artikelnummer: 6082901
Beschreibung: Gehäuse ABS • rauchgrau
transparenter Deckel
Anmerkungen: flaches Unterteil

EAN Code: 6418074023018
E-Nummer:
Finland: 3420581
Dänemark: 8212023408
Italien: 7362010
Schweden: 2535803
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:			Auswertung:
Länge	Breite	Höhe	
mm:	130	80	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	5.1	3.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:			Zertifikate:
Material:	all empty		Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Unterteilfarbe:	RAL 7035		Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Deckelfarbe:	Rauchgrau		Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
	Polyamid		Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Deckelschraubenmaterial:			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz		Zertifikate:
Dichtungsmaterial:	TPE		Fimko
Temperatur Bereich:			Europe EN 62208: 2003
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C		Gost R
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C		
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F		
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F		
Zubehör:			
MIV 100	Montageplatte		
MIN 5	Tragschiene TS 15		
MIN 10	Tragschiene TS 15		
MIV 5	Tragschiene TS 35		
MIV 10	Tragschiene TS 35		
FP A 100/130	Frontplatte		
HFP 130	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)		
FP 22046	Wandbefestigungslaschen		

