

(Längen der Steck- und Anschlußseite gelten für eingepreßte Steckverbinder)
(mating and termination length of contacts apply to pressed in connectors)

Typ — A B C K L M N P Q R S T

3, 7 ± 0, 2

13 ± 0, 2

min. 6

14, 5 ± 0, 2

min. 7, 5

16 ± 0, 2

min. 9

Steckbereich:
length for mating:

Referenzebene Tiefe
datum plane depth

Steckbereich:
length for mating:

[illegible]

Lochbild
board drillings

Position
position — 1

e —
d —
c —
b —
a —

Reihe
row

$\phi 0,6$ ①

$\phi 2^{+0,1}$

$\phi 0,05$

alle Löcher
all holes

25

②

④

②

10x ② (=20)

10x ② (=20)

②

② (=8)

4x ②

Empfohlener Lochaufbau und
weitere Informationen siehe: DS 17 00 110 0101
➤ *recommended configuration of plated through holes
and further information see: DS 17 00 110 0101*

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 61076-4-101		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2 : 1	har-bus HM Messerleiste Typ A 110pol., Anschlußlänge 13mm <i>har-bus HM male connector type A</i> <i>110pol., termination length 13mm</i>	
35947	08.12.09	Hage.	Detail.	01.10.98	HL.			
35560	10.08.09	Hage.	Insp.	01.10.98	Wei.			
34337	16.05.07	Hage.	Stand.					
28482	31.08.00	Koe	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 17 01 110 x402	Blatt/ page /
24601								
Mod.	Dat.	Name						
			Sub.					