

F

E

D

C

B

A

F



E

D


C

B


A



半田付け部詳細図
DETAIL FOR SOLDERING AREA



推奨基板寸法
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT



注)
NOTES


- 材質
MATERIAL
ハウジング : ガラス入りLCP、黒色、UL94V-0
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP), GLASS FILLED, BLACK, UL94V-0
ターミナル : 銅合金 (t=0.2)
TERMINAL: COPPER ALLOY
吸着力バー : ステンレス (t=0.2)
VACUUM COVER: STAINLESS STEEL
補強金具 : 銅合金 (t=0.25)
FITTING NAIL: COPPER ALLOY
- メッキ仕様
PLATING
ターミナル : 接点部 : 金メッキ 0.25 マイクロメートル以上。
TERMINAL CONTACT AREA : GOLD 0.25 MICROMETER MINIMUM.
半田付け部 : 錫メッキ 1.0 マイクロメートル以上。
SOLDER TAIL AREA : TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM.
下地メッキ : ニッケルメッキ 1.5 マイクロメートル以上。
UNDER-PLATING : NICKEL 1.5 MICROMETER MINIMUM.
補強金具 : 錫メッキ 1.0 マイクロメートル以上。
FITTING NAIL TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM.
下地メッキ : ニッケルメッキ 1.0 マイクロメートル以上。
UNDER-PLATING: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM.
- テールのバラツキ寸法
TAIL COPLANARITY
テール及び金具の平坦度は、0.1以下とする。
TAIL AND FITTING NAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.
- エンボス対応済みの極数については、SD-55091-007を参照下さい。
FOR THE EMBOSSED PACKAGE PRODUCTS, SEE SD-55091-007.
- 本製品は55091-***2の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 55091-***2.

無し NO	79.17	78.07	83.07	75.565	—	55091-2475	55091-2472	240	○
	66.47	65.37	70.37	62.865	—	-2075	-2072	200	○
	60.12	59.02	64.02	56.515	—	-1875	-1872	180	○
	53.77	52.67	57.67	50.165	55091-1674	-1675	-1672	160	○
	47.42	46.32	51.32	43.815	55091-1474	-1475	-1472	140	○
	41.07	39.97	44.97	37.465	55091-1274	-1275	-1272	120	○
	34.72	33.62	38.62	31.115	55091-1074	-1075	-1072	100	○
	31.55	30.45	35.45	27.94	55091-0974	-0975	-0972	90	○
	28.37	27.27	32.27	24.765	55091-0874	-0875	-0872	80	○
	25.2	24.1	29.1	21.59	55091-0774	-0775	-0772	70	○
有り YES	24.56	23.46	28.46	20.955	—	-6875	-6872	68	○
	22.02	20.92	25.92	18.415	55091-0674	-0675	-0672	60	○
	18.85	17.75	22.75	15.24	55091-0574	-0575	-0572	50	○
	15.67	14.57	19.57	12.065	55091-0474	-0475	-0472	40	○
	12.5	11.4	16.4	8.89	55091-0374	-0375	-0372	30	○
	9.32	8.22	13.22	5.715	55091-0274	55091-0275	55091-0272	20	○
ハウジングロック HS'G LOCK	D	C	B	A	エンボス梱包 EMBOSSED PACKAGING	スティック梱包 STICK PACKAGING	製品番号 MATERIAL NO.	極数 CKT. NO.	量産対応 AVAILABLE
					ORDER No. オーダー番号				

REVISED EC NO: J2009-0365 DRWN:WABEI CHKD:THARUYAMA APPR:NUKITA	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	 THIRD ANGLE PROJECTION		
				MM ONLY		---	METRIC			
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY	DATE	TITLE 0.635 PITCH B-TO-B PLUG HS'G COVER ASS'Y -LEAD FREE-				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	H.KAWABATA	'04/03/05					
		30 OVER	± 0.3	CHECKED BY	DATE					
		ANGULAR ±3 °	MATERIAL NO.	DOCUMENT NO.	SHEET NO.					
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	SEE TABLE	SD-55091-006	1 OF 1						
REV		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								


注)
NOTES

- 製品番号 55091-***72 の詳細寸法については、SD-55091-006 を参照下さい。
IN THE PACKAGE ,PART NO.55901-***72 DETAILED DIMENSIONS ,SEE SD-55091-006.
- 梱包数量 : 1000 個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 1000 PCS/REEL
- リードテープ長さ
LEAD TAPE LENGTH




- トップテープの剥離強度: (剥離方向は下図参照)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
0.1~1.3N {10~130gf}

尚、本規格値は、出荷時に適用。
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)
(PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,DURING TRANSPORTATION)






- 材料
MATERIAL
キャリアテープ : ポリプロピレン (PP)
CARRIER TAPE : POLYPROPYLENE (PP)
トップテープ : PET, PE, PEF
TOP TAPE : PET , PE , PEF
リール : 紙
REEL : CARD BOARD

- 本製品は55091-***4の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 55091-***4.



REVISED EC NO: J2009-0365 DRWN:WABEI CHKD:THARUYAMA APPR:NUKITA		DESCRIPTION REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION				
					MM ONLY		---	METRIC					
			10 UNDER 10 OVER 30 UNDER 30 OVER ANGULAR ±3 ° DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		DRAWN BY		DATE	TITLE					
					KAWABATA		'04/03/05						
					CHECKED BY		DATE	55091-**72 TAPING PACKAGE -LEAD FREE-					
					KTOJO		'04/03/05						
					APPROVED BY		DATE						
			MSASAO		'04/03/05		 MOLEX INCORPORATED						
					MATERIAL NO.					DOCUMENT NO.		SHEET NO.	
					SEE SHEET 2,3					SD-55091-007		1 OF 3	
			SIZE		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								
			A3										





Technical drawing of a part with dimensions and a detail callout. The drawing shows a rectangular part with a circular feature. The dimensions are as follows:

- Overall width: $1.5^{+0.1}_0$
- Overall height: $0.2^{+0.15}_{-0.05}$
- Radius of the circular feature: (R0.75)

A detail callout labeled "A部詳細" points to the circular feature.

55091-**74
MODEL NO.

REVISED	EC NO: J2009-0365	DRAWN: NABEI CH'KD: THARIYAMA APPR: NUKITA	2008/08/06 2008/08/07 2008/08/07	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	
					10 UNDER	±0.2
					10 OVER 30 UNDER	±0.25
					30 OVER	±0.3
					ANGULAR	±3°
REV					DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	