

Produktdatenblatt

SZ 4140.010



Stammdaten:

Bestell-Nummer:	SZ 4140.010
Bezeichnung:	Kompaktleuchte, 8 W, 100-240 V, 50-60 Hz,
Variante:	k.A.
VE:	1 ST
BxHxT:	k.A.
Montage-Fläche:	k.A.
Volumen:	2,55 dm ³
Gewicht:	0,60 kg
EAN:	4028177522725
Zoll-Nummer:	94054095
Schutzarten:	k.A.

Approbationen:

CE	1 321 609-0
TÜV	EN 60015688

Artikeleigenschaften:

Material	Gehäuse: Polyamid glaskugelverstärkt (halogenfrei) Leuchtmittelabdeckung: Polycarbonat (halogenfrei)
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Kompaktleuchte mit Clip- und Schraub-Befestigungssätzen inkl. Befestigungsmaterial.

Produktdatenblatt

SZ 4140.010



Technische Daten

Leistung: 8 W
Schutzklasse: II (schutzisoliert)
Anschlußleitung: 3 m (offenes Ende), gelb
Nennspannung: 100 - 240 V AC +/- 10% bei 50/60 Hz
Nennstrom (bei 230 V AC): 0,045 A
Leuchtmittel: Leuchtstofflampe T5
Betriebsgerät: Weitspannungs-EVG (vollelektronisch)
Schalter: integriert, Ein/Aus Türpositionsschalter-Betrieb
Leuchtmittelabdeckung: transparent, innen gerillt