


# Polycarbonat-Gehäuse PK



**Material:**  
Gehäuse und Deckel grau  
(Ausführung .000) aus glasfaser-  
verstärktem Polycarbonat,  
Deckel transparent (Ausführung  
.100) aus Polycarbonat,  
Deckelschrauben aus Polyamid,  
Isolierstopfen aus Polyethylen.

**Farbe:**  
RAL 7035  
**Schutzart:**  
IP 66 nach EN 60 529/10.91

**Lieferumfang:**  
Gehäuse und Deckel,  
Deckelschrauben,  
Isolierstopfen für Wandbefesti-  
gungs-Schrauben (nicht bei  
9530.000 und 9531.000),  
umlaufend eingeschäumte  
PU-Dichtung.

**Approbationen,**  
siehe Seite 22.  
**Detailzeichnung,**  
siehe Seite 1079.

| Breite (B1) mm                               | 50              | 50              | 65              | 65              | 94              | 94              | 94              | 94              | Seite |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| Höhe (H1) mm                                 | 52              | 65              | 65              | 65              | 65              | 65              | 94              | 94              |       |
| Tiefe (T1) mm                                | 35              | 35              | 57              | 81              | 57              | 81              | 57              | 81              |       |
| <b>1 Best.-Nr. PK mit Kabelverschraubung</b> | <b>9530.000</b> | <b>9531.000</b> | —               | —               | —               | —               | —               | —               |       |
| <b>2 Best.-Nr. PK mit grauem Deckel</b>      | —               | —               | <b>9500.000</b> | <b>9501.000</b> | <b>9502.000</b> | <b>9503.000</b> | <b>9504.000</b> | <b>9505.000</b> |       |
| <b>Best.-Nr. PK mit transparentem Deckel</b> | —               | —               | —               | —               | —               | —               | <b>9504.100</b> | —               |       |
| VE                                           | 10 St.          | 10 St.          | 12 St.          | 12 St.          | 8 St.           | 8 St.           | 6 St.           | 6 St.           |       |

| Zubehör                 |                      |          |          |          |          |          |     |
|-------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| Montageplatte           |                      | 9551.000 | 9552.000 | 9540.000 | 9541.000 | 9542.000 | 102 |
| VE                      |                      | 10 St.   | 10 St.   | 12 St.   | 12 St.   | 12 St.   |     |
| Tragschiene (VE 12 St.) |                      |          |          |          |          |          |     |
| TS 15/5,5               | Einbau in der Breite | –        | –        | 9560.000 | 9561.000 | 9561.000 | 103 |
|                         | Einbau in der Höhe   | –        | –        | –        | 9560.000 | 9561.000 | 103 |
| TS 35/7,5               | Einbau in der Breite | –        | –        | –        | –        | 9564.000 | 103 |
|                         | Einbau in der Höhe   | –        | –        | –        | –        | 9564.000 | 103 |

| Breite (B1) mm                            | 110             | 110             | 130             | 130             | 130             | 130             | 180             | 180             | Seite |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| Höhe (H1) mm                              | 110             | 110             | 94              | 94              | 130             | 130             | 94              | 94              |       |
| Tiefe (T1) mm                             | 66              | 90              | 57              | 81              | 75              | 99              | 57              | 81              |       |
| <b>2 Best.-Nr. PK mit grauem Deckel</b>   | <b>9506.000</b> | <b>9507.000</b> | <b>9508.000</b> | <b>9509.000</b> | <b>9510.000</b> | <b>9511.000</b> | <b>9512.000</b> | <b>9513.000</b> |       |
| <b>Best.-Nr. mit transparentem Deckel</b> | <b>9506.100</b> | <b>9507.100</b> | <b>9508.100</b> | <b>9509.100</b> | <b>9510.100</b> | <b>9511.100</b> | <b>9512.100</b> | <b>9513.100</b> |       |
| VE                                        | 6 St.           | 6 St.           | 4 St.           | 4 St.           | 4 St.           | 4 St.           | 2 St.           | 2 St.           |       |

| Zubehör                 |                      |          |          |          |          |     |
|-------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| Montageplatte           |                      | 9543.000 | 9544.000 | 9545.000 | 9546.000 | 102 |
| VE                      |                      | 12 St.   | 12 St.   | 10 St.   | 10 St.   |     |
| Tragschiene (VE 12 St.) |                      |          |          |          |          |     |
| TS 15/5,5               | Einbau in der Breite | 9562.000 | 9563.000 | 9563.000 | –        | 103 |
|                         | Einbau in der Höhe   | 9562.000 | 9561.000 | 9563.000 | 9561.000 | 103 |
| TS 35/7,5               | Einbau in der Breite | 9564.000 | 9565.000 | 9565.000 | 9566.000 | 103 |
|                         | Einbau in der Höhe   | 9564.000 | 9564.000 | 9565.000 | 9564.000 | 103 |



**Kabelverschraubung  
Polyamid,**  
Best.-Nr. siehe Seite 972.



**Wandbefestigungslasche,**  
Best.-Nr. siehe Seite 103.  
**Außenbefestigungslasche,**  
Best.-Nr. siehe Seite 102.