


Polycarbonat-Gehäuse PK



Material:

Gehäuse und Deckel grau (Ausführung .000) aus glasfaser-verstärktem Polycarbonat, Deckel transparent (Ausführung .100) aus Polycarbonat, Deckelschrauben aus Polyamid, Isolierstopfen aus Polyethylen.

Farbe:

RAL 7035

Schutzart:

IP 66 nach EN 60 529/10.91

Lieferumfang:

Gehäuse und Deckel, Deckelschrauben, Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung.

Approbationen,
siehe Seite 22.

Detailzeichnung,
siehe Seite 1079.

Breite (B1) mm	180	180	180	182	182	182	Seite
Höhe (H1) mm	110	110	110	180	180	180	
Tiefe (T1) mm	90	111	165	90	111	165	
Best.-Nr. PK mit grauem Deckel	9514.000	9515.000	9516.000	9517.000	9518.000	9519.000	
Best.-Nr. PK mit transparentem Deckel	9514.100	9515.100	9516.100	9517.100	9518.100	9519.100	
VE	2 St.	2 St.	2 St.	1 St.	1 St.	1 St.	

Zubehör

Montageplatte	9547.000	9548.000	102
VE	10 St.	10 St.	
Tragschiene TS 35/7,5 (VE 12 St.)			
Einbau in der Breite	9566.000	9566.000	103
Einbau in der Höhe	9564.000	9566.000	103

Breite (B1) mm	254	254	254	360	360	Seite
Höhe (H1) mm	180	180	180	254	254	
Tiefe (T1) mm	90	111	165	111	165	
Best.-Nr. PK mit grauem Deckel	9520.000	9521.000	9522.000	9523.000	9524.000	
Best.-Nr. PK mit transparentem Deckel	9520.100	9521.100	9522.100	9523.100	9524.100	
VE	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	

Zubehör

Montageplatte	9549.000	9550.000	102
VE	8 St.	4 St.	
Tragschiene TS 35/7,5 (VE 12 St.)			
Einbau in der Breite	9567.000	9568.000	103
Einbau in der Höhe	9566.000	9567.000	103



Scharniere,

Best.-Nr. siehe Seite 102.



Drehverschluss,

Best.-Nr. siehe Seite 102.