

Einbaubuchse


- für isolierten Einbau
- Isolierkopf aufgeschraubt
- Montagebohrung Ø 7,5 mm

Best.-Nr. IBU 401 / .. (Farbe)

- Kontaktwerkstoff: Messing
- Kontaktteile: vernickelt
- Isolierteile: PA 6 (Polyamid)

Farben:
andere Farben auf Anfrage

siehe Tabelle



Einbaubuchse


- Isolierkopf aufgeschraubt
- Montagebohrung Ø 6,1 mm

Best.-Nr. BU 403 / .. (Farbe)

- Kontaktwerkstoff: Messing
- Kontaktteile: vernickelt
- Isolierteile: PA 6 (Polyamid)

Farben:
andere Farben auf Anfrage

siehe Tabelle



Einbaubuchse

- für isolierten Einbau
- Montagebohrung Ø 8,1 mm

Best.-Nr. IBU 9213 / .. (Farbe)

- Kontaktwerkstoff: Messing
- Kontaktteile: verzinkt
- Isolierteile: ABS

Farben:
andere Farben auf Anfrage

siehe Tabelle

Allgemeine Angaben			Technische Daten				
Best.-Nr.	Anzugsdrehmoment der Muttern	Farben	Anschluss	Durchgangswiderstand	Bemessungsspannung	Bemessungsstrom	Temperatur-Einsatzbereich
IBU 401 / .. (Farbe) Kontaktteile vernickelt	60 Ncm	schwarz, rot, blau, gelb, grün, weiß	Lötanschluss, Lötöse oder Kabelschuh	< 10 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	32 A	- 25 °C ... + 80 °C
BU 403 / .. (Farbe) Kontaktteile vernickelt	150 Ncm	schwarz, rot, blau, gelb, grün, weiß	Lötanschluss, Lötöse oder Kabelschuh	< 10 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	32 A	- 25 °C ... + 80 °C
IBU 9213 Kontaktteile verzinkt	100 Ncm	schwarz, rot, blau, gelb,	Lötanschluss, Kabelschuh	< 10 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	16 A	- 30 °C ... + 90 °C

andere Ausführungen und Kontaktoberflächen auf Anfrage