



LEERGEHÄUSE

AKi 3-th



AKi 3-th

Leergehäuse

CUSTOMIZABLE

300 x 450 x 209 mm
 Artikelnummer: 74790301

Leergehäuse - Industrie Qualität -, mit Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent



Technische Daten

Masse

Breite:	300 mm
Länge:	450 mm
Höhe:	209 mm
Innenhöhe:	191 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polycarbonat, transparent
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Weitere Eigenschaften

Zubehör

AK MPI 3
AK NS35-250
NS35-216/3
AK NS35-406
AK ABL-ES
ASS-gro
AKi ABF 2
AK TW



LEERGEHÄUSE

AKi 3-th

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
PVC-frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Brennverhalten nach UL:	V-2 nach UL 94
Brennverhalten nach VDE:	960°C nach VDE 0471/ EN 60695
Leitungseinführungen:	Ja
plombierbar:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK08 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Umgebungstemp (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%