

止め金3ポイントロック

THREE-POINT STOPPER PLATE LOCKS



AC-1025-SA ステンレス製
AC-25-SA 鉄製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA)
- 3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。
- 止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。
- 左右兼用型
- Stainless steel-made for corrosion resistance. (AC-1025-SA)
- Three-point stopper plates for positive locking.
- The ends of the stopper plates are plastic-coated so as not to damage the panel and to facilitate operating.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- (AC-1025-SA) ● 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
● 表面仕上: バレル研磨
- (AC-25-SA) ● 材質: 冷間圧延鋼板(SPCC)
● 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 用途 ● 配分電盤・制御盤
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● ロッド棒・ハンドルは付属していません。
● 止め金先端は両側に折り曲げています。(AC-1025/25-SA-2はフラットです。)

Specifications


- (AC-1025-SA) ● Material: Stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Barrel polishing
- (AC-25-SA) ● Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

- Specific use ● Power/distribution and control boards
- Remarks ● Rod and handle aren't included in the accessories.
● Ends of stopper plates are bent on both sides. (Flat on AC-1025/25-SA-2.)




AC-1025-SA

ロッド棒参考加工寸法 Reference rod finishing dimensions



AC-25-SA-1 AC-1025-SA-1
AC-25-SA-2 AC-1025-SA-2



※L₁、L₂は任意寸法です。 Dimensions of L₁ and L₂ are optional.


※AC-1025-SA-1・AC-25-SA-1はAC-25-Q-2を使用。 AC-1025-SA-1/AC-25-SA-1 use AC-25-Q-2.
AC-1025-SA-2・AC-25-SA-2はAC-25-Q-13を使用。 AC-1025-SA-2/AC-25-SA-2 use AC-25-Q-13.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	材質 Material	L ₃	L ₄	L ₅	(W ₁)	W ₂	W ₃	W ₄	(W ₅)	(W ₆)	□W ₇	H	t	d ₁	d ₂	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	数量 Quantity	販売価格 Bulk Price
AC-1025-SA-1	●	2D/3D	SUS	80	60	40	80	50	40	30	40	50	10	44	3	7	8	570	03045	¥2,500	5個~	¥2,400
AC-25-SA-1	●	2D/3D	SPCC	80	60	40	80	50	40	30	40	50	10	44	3	7	8	570	03040	¥1,950	10個~	¥1,853
AC-1025-SA-2	●	2D/3D	SUS	52	40	27	48.5	28	21	20	24	31	8	27	2	5.3	6	170	03046	¥1,600	10個~	¥1,536
AC-25-SA-2	●	2D/3D	SPCC	52	40	27	48.5	28	21	20	24	31	8	27	2	5.3	6	170	03041	¥1,300	10個~	¥1,235

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



A-140-1、A-140-2 以外のハンドルをご使用時は、お問合せください。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

STOPPERS/RODS
止め金
ロッド棒
ジョイント
リンク
ワイヤ

TAKIGEN
総合 24

643