

自在キャスター 固定キャスター

SWIVEL AND RIGID CASTERS

K-1315S
ステンレス製 ストッパー付

K-1320S
ステンレス製 ストッパーなし

K-1320SR
ステンレス製



特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Select wheel material from wide variations according to your application.

仕様 ● 材質

本体／ステンレス鋼板(SUS304)
車輪／ゴム(R)・ナイロン(N)
ウレタン(ベアリング入り)(UB)
フェノール(PH)

- 表面仕上: 本体／鏡面バフ研磨
- 用途: 厨房などの台車・ワゴン・食品機械
- 納期: 標準品・・・納期お問合せ下さい

- Specifications
- Material: Main body: Stainless steel plate (SUS304)
Wheel: Rubber (R), nylon (N), urethane (with bearings) (UB) or phenolic resin (PH)
 - Finish: Main body: Mirror surface buffing
- Specific-use
- Flatbed pushcarts in kitchen etc, wagons and food equipment



K

重量用
キャスター

キャスター

双輪
キャスター

緩衝器付
キャスター

アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスター

モニター
アーム

レベル
アジャスター

ペダル
ロック

ステップ

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール




スライド
レール

K-1315S-125-R
(車径φ65・φ75はストッパー形状が異なります)
Shape of stopper for wheel diameter of φ65 and φ75 is different.

K-1320SR-125-R

[K-1315S]
[K-1320S]

[K-1320SR]



※表中のW2はゴム車を示します。※W2 on the table indicates rubber-used wheel.

商品番号 Product No.	 RoHS	 CAD	備考 Remarks	φD	H	L ₁ ×W ₁	P ₁ ×P ₂ (P ₁ '×P ₂ ') mm	L ₂	W ₂	d	旋回 半径 Slewing radius mm	許容荷重kN Allowable load				ゴム車 Rubber-used wheel		ナイロン車 Nylon-used wheel		ウレタン車 Urethane-used wheel		フェノール車 Phenolic resin-used wheel	
												R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	UB車 UB-used wheel	PH車 PH-used wheel	コード Code	単 価 Price	コード Code	単 価 Price	コード Code	単 価 Price	コード Code	単 価 Price
K-1315S-65-(車輪 wheel)	●	2D/3D	ストッパー 付き With Stopper	65	85	70×58	55×42	29	26	8.8	71	0.5	0.7	0.7	0.7	30911	¥1,700	30913	¥1,600	30915	¥2,200	30917	¥1,950
K-1315S-75-(車輪 wheel)	●	2D/3D		75	93	70×58	55×42	28	26	8.8	68	0.6	0.8	0.8	0.8	30912	¥1,850	30914	¥1,800	30916	¥2,300	30918	¥2,200
K-1315S-100-(車輪 wheel)	●	2D/3D		100	132	90×90	71×71 (68×68)	35	32	11	86	1.2	1.2	1.0	1.2	30977	¥4,950	30980	¥4,800	30983	¥6,100	30986	¥5,700
K-1315S-125-(車輪 wheel)	●	2D/3D		125	168	102×102	80×80 (75×75)	38	38	11	102	1.5	1.5	1.3	1.5	30978	¥7,000	30981	¥7,700	30984	¥8,400	30987	¥8,000
K-1315S-150-(車輪 wheel)	●	2D/3D		150	190	102×102	80×80 (75×75)	41	40	11	117	1.6	1.6	1.4	1.6	30979	¥7,900	30982	¥8,000	30985	¥9,100	30988	¥11,000
K-1320S-65-(車輪 wheel)	●	2D/3D	ストッパー なし Without Stopper	65	85	70×58	55×42	29	26	8.8	63	0.5	0.7	0.7	0.7	30919	¥1,500	30924	¥1,450	30929	¥2,000	30934	¥1,750
K-1320S-75-(車輪 wheel)	●	2D/3D		75	93	70×58	55×42	28	26	8.8	67	0.6	0.8	0.8	0.8	30920	¥1,650	30925	¥1,600	30930	¥2,200	30935	¥2,000
K-1320S-100-(車輪 wheel)	●	2D/3D		100	132	90×90	71×71 (68×68)	35	32	11	86	1.2	1.2	1.0	1.2	30921	¥3,450	30926	¥3,200	30931	¥4,250	30936	¥4,150
K-1320S-125-(車輪 wheel)	●	2D/3D		125	168	102×102	80×80 (75×75)	38	38	11	102	1.5	1.5	1.3	1.5	30922	¥5,300	30927	¥5,900	30932	¥6,800	30937	¥6,300
K-1320S-150-(車輪 wheel)	●	2D/3D		150	190	102×102	80×80 (75×75)	41	40	11	117	1.6	1.6	1.4	1.6	30923	¥6,200	30928	¥6,200	30933	¥7,400	30938	¥8,600
K-1320SR-65-(車輪 wheel)	●	2D/3D	固定車 Rigid- type wheel	65	85	70×47	55×28	26	8.8	8	0.5	0.7	0.7	0.7	30939	¥720	30944	¥690	30949	¥1,300	30954	¥1,050	
K-1320SR-75-(車輪 wheel)	●	2D/3D		75	93	70×47	55×28	26	8.8	8	0.6	0.8	0.8	0.8	30940	¥1,050	30945	¥970	30950	¥1,650	30955	¥1,400	
K-1320SR-100-(車輪 wheel)	●	2D/3D		100	132	110×78	80×50 (80×45)	32	11	11	1.2	1.2	1.0	1.2	30941	¥2,600	30946	¥2,550	30951	¥3,550	30956	¥3,450	
K-1320SR-125-(車輪 wheel)	●	2D/3D		125	168	140×94	112×53 (100×56)	38	11	11	1.5	1.5	1.3	1.5	30942	¥4,150	30947	¥4,200	30952	¥5,000	30957	¥5,900	
K-1320SR-150-(車輪 wheel)	●	2D/3D		150	190	140×94	112×53 (100×56)	40	11	11	1.6	1.6	1.4	1.6	30943	¥4,800	30948	¥4,700	30953	¥5,800	30958	¥7,500	

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。