

低床重荷重用キャスター(双輪タイプ)

SWIVEL AND RIGID CASTERS (TWIN-WHEEL TYPE)

K-1508-W
ステンレス製 自在車K-1558-W
ステンレス製 固定車K-508-W
鉄製 自在車K-558-W
鉄製 固定車

双輪タイプで楽々回転

Twin wheels for effortless turning



特 徴 Feature

- 双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。
- 旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理
- 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(−40〜+120℃)に優れたMCナイロン使用

- Independent movement of the axletree on each caster makes for ease of rotation.
- Swivel head and axletree are hardened.
- MC-nylon is oil-resistant, chemicals-resistant, wear-resistant and heat-resistant (−40°C to +120°C).

仕 様 【K-1508-W・K-1558-W】

- 材 質: 本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 車輪/MCナイロン(ブルー)

● 表面仕上: 電解研磨

【K-508-W・K-558-W】

- 材 質: 本体/冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪/MCナイロン(ブルー)

● 表面仕上: 本体/焼付塗装(ブラック)

用 途 ● 大型・中型の機器

納 期 ● 標準品・・・納期お問合せください

備 考 ● MCナイロン(ブラック)製もあります。
● 本体白色塗装もできます。

Specifications 【K-1508-W・K-1558-W】

- Material: Main body: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

Wheel: MC-nylon (Blue)

● Finish: Electrolytic machining

【K-508-W・K-558-W】

- Material: Main body: Cold rolled steel plate (SPCC)

Wheel: MC-nylon (Blue)

● Finish: Main body: Baked (Black)

Specific use ● Large or middle-sized equipment

Remarks ● MC-nylon (Black) is available.



● White painting main body is available.



K-508-W-50



K-1558-W-75

【K-1508-W
K-508-W】【K-1558-W
K-558-W】

商品番号 Product No.	RoHS 10v	CAD	材 質 Material	備 考 Remarks	φD	H	L1×W1	P1×P2	(P'1×P'2)	L2	(W2)	W3	t	d	許容荷重kN Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
K-1508-W-50	●	3D	SUS	自在 Swivel	50	78	82×82	65×65	(55×55)	18	15	32.5	3.0	9.5	2.94	570	31681	¥10,000	20個～ ¥9,600
K-1508-W-65	●	3D			65	96.5	100×100	78×78	(63×63)	22	16.5	36	4.0	10.5	3.92	1,000	31682	¥13,500	12個～ ¥13,000
K-1508-W-75	●	3D			75	108	100×100	78×78	(63×63)	25	18	39	4.0	10.5	4.90	1,190	31683	¥14,500	12個～ ¥14,000
K-508-W-50	●	2D/3D	SPCC	自在 Swivel	50	78	82×82	65×65	(55×55)	18	15	32.5	3.2	9.5	2.94	610	31378	¥3,500	20個～ ¥3,360
K-508-W-65	●	3D			65	96.5	100×100	78×78	(63×63)	22	16.5	36	4.0	10.5	3.92	1,050	31379	¥4,100	12個～ ¥3,940
K-508-W-75	●	3D			75	108	100×100	78×78	(63×63)	25	18	39	4.0	10.5	4.90	1,190	31380	¥4,500	12個～ ¥4,320
K-1558-W-50		3D	SUS	固定 Rigid	50	78	85×58	55×28			15	32.5	3.0	φ9.5	2.94	470	31684	¥5,000	20個～ ¥4,800
K-1558-W-65		3D			65	96.5	86×59	55×28			16.5	36	4.0	φ10.5	3.92	790	31685	¥8,500	12個～ ¥8,160
K-1558-W-75		3D			75	108	95×72	63×40			18	39	4.0	φ10.5	4.90	1,090	31686	¥8,900	12個～ ¥8,550
K-558-W-50		3D	SPCC	固定 Rigid	50	78	85×58	55×28			15	32.5	3.2	φ9.5	2.94	370	31381	¥2,700	20個～ ¥2,592
K-558-W-65		3D			65	96.5	86×59	55×28			16.5	36	4.0	φ10.5	3.92	590	31382	¥3,300	12個～ ¥3,170
K-558-W-75		3D			75	108	95×72	63×40			18	39	4.0	φ10.5	4.90	750	31383	¥3,800	12個～ ¥3,650

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



K

HEAVY-DUTY CASTERS
重量用
キャスター
キャスター
双輪
キャスター
緩衝器付
キャスター
アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスターモニター
アームレベル
アジャスターペダル
ロック

ステップ

スライド
レール