

174552




NUMBER



METRIC

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



基板穴あけ寸法(参考)
(PCB LAYOUT (REF))

注 記

1. 嵌合相手プラグハウジング: P/N 1-480424-0
2. 適用製品規格: 108-5155
3. 適用基板厚: 1.6mm

NOTES

1. THE PARTY PLUG H.S.G.: P/N 1-480424-0
2. PRODUCT SPEC.: 108-5155
3. PCB THICK: 1.6mm

品番 (ITEM)	仕上り (FINISH)	材 料 (MATERIAL)	名 称 (NAME)	数量 (QTY)
③	ニッケル下地、錫めっき (Ni UNDER PLATE, FINISH Tin)	銅合金 (Cu ALLOY)	クランプ (CLAMP)	1
②	ニッケル下地、錫めっき (Ni UNDER PLATE, FINISH Tin)	銅合金 (Cu ALLOY)	コンタクト (CONTACT)	4
①	---	熱可塑性樹脂 (66-NYLON) UL94-V2	ハウジング (HEADER HSG)	1
項目 (ITEM)	仕上り (FINISH)	材 料 (MATERIAL)	名 称 (NAME)	数量 (QTY)

TE Connectivity

包合電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG -)	被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ	名称 (NAME) 4 極 コマーシャル メイテンロック ピンヘッダー 4 Pos. Com. M-N-L PIN HEADER (固定ベルト付) (WITH FIX BELT)
材料 (MATERIAL) 表参照	仕上 (FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3°
E1 REVISED PER ECO-11-005294	RK HMR 07APR 11	DR. Y. KATO 28/MAR/00
LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR CHK DATE	CHK. I. HASEGAWA 22/MAR/01
尺 度 (SCALE) NOT	REV. E1	SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面