

10pk

CPGI-8-53915-1-10




Tyco Electronics

AMP Closed-End Splice Connectors **Conector AMP de Empalmes en V**

22 - 10

Nylon Insulated (600 V)

Aislamiento de Nylon hasta 600 V



The manufacturer warrants this product to be free from defects in material and workmanship for 90 days from date of purchase. Manufacturer's obligations are limited to repairing or replacing any defective units and effective only if such units are returned with the dated sales receipt within the warranty period. The manufacturer shall not be liable for any loss or damage caused by improper use or installation nor for any special, incidental or consequential damages. AMP, TE logo and Tyco Electronics are trademarks.

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en lo material y en la mano de obra por 90 días a partir de la fecha de compra. Las obligaciones del fabricante se limitan a la reparación o reemplazo de cualquier unidad defectuosa solo si dichas unidades son devueltas con el recibo de venta fechado dentro del periodo de la garantía. El fabricante no será responsable por ninguna pérdida o daño debido a un mal uso o instalación, ni por ningún daño especial, inherente o emergente. AMP, el logotipo de TE, y Tyco Electronics son marcas registradas

Energy Division



DANGER: Improperly installed electrical wiring can be dangerous and cause electrical fires. Consult local building code before doing any electrical work. Keep out of the reach of children. Safety First!
PELIGRO: La instalación inadecuada del cableado eléctrico puede ser peligrosa y ocasionar incendios eléctricos. Consultar el código local del inmueble antes de realizar cualquier trabajo eléctrico. Conservar fuera del alcance de los niños. ¡La seguridad en primer lugar!

For Copper, Solid or Stranded Wire Only.
Para cable o alambre de cobre solamente.

Maximum wire configuration: 5 #22 AWG wires.

Configuración máxima del cableado: 5 cable AWG núm. 22 más 5 cables AWG núm. 14.

Maximum wire configuration: 1 #10 AWG plus 1 #16 AWG wires.

Configuración máxima del cableado: 1 cable AWG núm. 10 más 1 cable AWG núm. 16.

Note: For complete listing of wire configurations please contact Customer Service.

Nota: Para una lista completa de las configuraciones del cableado comuníquese con Servicio al Cliente.

Wire Connector Installation Instructions

1. Select appropriate wire configuration from the chart above.
2. Strip insulation from conductors to approximately .5".
3. Insert the conductors into the cone contained in the sleeve.
4. Close the handles and crimp the connectors.

Instrucciones de instalación para el conector del cable

1. Seleccionar de la tabla la configuración del cableado apropiada de la tabla arriba.
2. Desprender el aislante de los conductores a aproximadamente .5 pulgadas.
3. Insertar los conductores en el cono incluido en la manga.
4. Cierre las manijas y crimpar los conectores.

To apply Closed-End Connectors, we recommend using the Tyco Electronics AMP Crimp Tool: Model # 46866C.

Para aplicar estos conectores utilizar la herramienta de crizado Tyco Electronics AMP Modelo # 46866C



LISTED



Wire Connectors
424 L
CU only
E13288

Certified
LR7189
CU only

Tyco Electronics Corporation
Fuquay-Varina, NC 27526-9349
T: 800-327-6996
E199R 10/08
Made in USA
Hecho en E.U.
PII-55857 5K732V-000
©2003, 2008 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.
Todos los derechos reservados.

045686045303