



THA-236 回転ハンドル

Rotary Pulls



特長

取付工数の削減をコンセプトに開発された回転ハンドルです。ハンドル部のデザインも一新、各種筐体にマッチする矩形型です。

用途

各種測定器・制御装置等

注意事項

ハンドルは回転する為、回転半径 J 以上のスペースを取ってください。

Characteristic

A rotary pull developed to simplify the installation as its primary concept.

Application


Measuring instruments / Controller devices, etc.

Note

Since the handle is designed to be rotated, make sure to allow room for rotation.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ハウジング Housing	ZDC	Cr(梨地) Cr(Satin Finish)	1
2	ハンドル Handle			1
3	ワン形ワッシャー Pan Head Washer	SPCE	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
4	スプリングピン Spring Pin	SUS	—	1
5	座金組込みネジ Screw with Washer	S	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1



●取付方法

1. ハウジングの 45° の切欠き部分を取付穴の下端に引掛けながら挿入する (図 1)。
2. パネルとハウジングにガタが出ないようやや押しきみにし、ワン形ワッシャーとネジで固定する (図 2)。

● Installation Instruction

1. Hook the 45° beveled bottom of the handle into the panel opening (see Fig.1)
2. While holding the handle against the panel, insert the screw with the pan head washer (see Fig.2)

寸法・仕様表 Size List & Specification 取付穴寸法 Size List for Installation Hole

型番 Model No.	A	B	C	D	E	J	K	取付パネル板厚 Panel Thickness	F	G	H	許容荷重 N (kgf) Allowable Load N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)	価格 (円) Price (yen)	
THA-236-1	76	15	17	21	31	R25	27	t1.6	50.1	60.1	13	98.1 (10)	40.5	¥435	
THA-236-1								t2	50.5	60.5					¥435
THA-236-1								t2.3	50.8	60.8					¥435
THA-236-2	88	18	21	25	37	R30	32	t1.6	60	71	15	147 (15)	58.7	¥460	
THA-236-2								t2	60.4	71.4					¥460
THA-236-2								t2.3	60.7	71.7					¥460
THA-236-3	100	20	26.5	30.5	42.5	R35	37	t1.6	73	83	17	196 (20)	79.3	¥480	
THA-236-3								t2	73.4	83.4					¥480
THA-236-3								t2.3	73.7	83.7					¥480