



TM-155 クサリタンシ

Chain Terminal



材質と処理 Material & Finish

材質 Material	処理 Finish
SUS304	バレル研磨 Barrel Polishing

Level Adjusters & Positioning Level Adjusters
レベル調整・位置調整用
レベル調整器

Rubber Feet
ゴム足・各種足

Grommets & Others
グロメット・電材部品




Sealing Rubber Gaskets
防塵ゴム・パッキン

Magnetic Belts & Sheets
マグネットベルト・シート

Slide Rails & Rollers
スライドレール・ローラー

Chains & Wires
鎖・ワイヤー・金線

その他



寸法・仕様表 Size List & Specification (a)

型番 Model No.	A	B	C	D	E	F	G	H	自重 (g) Net Weight (g)	価格 (円) Price (yen)
TM-155-1	35.5	20	18	R9	R6.5	φ7	φ5	t1.5	6	¥74
TM-155-2	17.5	9	9	R4.5	R4	φ4.2	φ3		1.5	¥58
TM-155-3	19.5	11	10	R5	R3.5	φ5.5		φ2.3	t1.2	1.5
TM-155-4	15	8	8	R4	R1.5	φ4.2	0.5			¥56

寸法・仕様表 Size List & Specification (b)

型番 Model No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	自重 (g) Net Weight (g)	価格 (円) Price (yen)
TM-155-1V	31.5	9	6.5	18	R9	R6.5	φ5	φ7	t1.5	6	¥78
TM-155-2V	15.5	4.5	4	9	R4.5	R4	φ3	φ4.2		1.5	¥63
TM-155-3V	17.5	5	3.5	10	R5	R3.5		φ2.3	φ5.5	t1.2	1.5
TM-155-4V	13	4	3	8	R4	R1.5	φ4.2		0.5		¥73

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.