

## Winkel-Rohrkabelschuhe Cu, Normalausführung 90° und 45° abgewinkelt

### Technische Daten

- Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600
- Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage
- Auch geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228
- Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20

### 90° abgewinkelt

| Quer-<br>schnitt<br>(mm <sup>2</sup> ) | Bolzen ø<br>(mm) | Gewicht per<br>100 St. ~kg | VE/St. | Bestellnr. |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------|--------|------------|
| 6                                      | 5                | 0,6                        | 100    | 18 3160    |
|                                        | 6                | 0,59                       | 100    | 18 3161    |
|                                        | 8                | 0,67                       | 100    | 18 3162    |
|                                        | 10               | 0,72                       | 100    | 18 3163    |
|                                        | 12               | 0,77                       | 100    | 18 3164    |
| 10                                     | 5                | 0,6                        | 100    | 18 3165    |
|                                        | 6                | 0,59                       | 100    | 18 3166    |
|                                        | 8                | 0,67                       | 100    | 18 3167    |
|                                        | 10               | 0,72                       | 100    | 18 3168    |
|                                        | 12               | 0,76                       | 100    | 18 3169    |
| 16                                     | 5                | 1,01                       | 100    | 18 3170    |
|                                        | 6                | 1                          | 100    | 18 3171    |
|                                        | 8                | 1,1                        | 100    | 18 3172    |
|                                        | 10               | 1,17                       | 100    | 18 3173    |
|                                        | 12               | 1,23                       | 100    | 18 3174    |
| 25                                     | 5                | 1,34                       | 100    | 18 3175    |
|                                        | 6                | 1,31                       | 100    | 18 3134    |
|                                        | 8                | 1,47                       | 100    | 18 3135    |
|                                        | 10               | 1,56                       | 100    | 18 3176    |
|                                        | 12               | 1,6                        | 100    | 18 3177    |
| 35                                     | 6                | 2,04                       | 100    | 18 3156    |
|                                        | 8                | 2,28                       | 100    | 18 3130    |
|                                        | 10               | 2,39                       | 100    | 18 3136    |
|                                        | 12               | 2,54                       | 100    | 18 3157    |
| 50                                     | 6                | 3,13                       | 100    | 18 3158    |
|                                        | 8                | 3,38                       | 100    | 18 3131    |
|                                        | 10               | 3,52                       | 100    | 18 3137    |
|                                        | 12               | 3,8                        | 100    | 18 3159    |
| 70                                     | 8                | 5,09                       | 100    | 18 3132    |
|                                        | 10               | 5,34                       | 100    | 18 3133    |
|                                        | 12               | 5,44                       | 100    | 18 3140    |
|                                        | 16               | 5,85                       | 100    | 18 3141    |
| 95                                     | 8                | 6,11                       | 50     | 18 3138    |
|                                        | 10               | 6,27                       | 50     | 18 3139    |
|                                        | 12               | 6,48                       | 50     | 18 3142    |
|                                        | 16               | 7,12                       | 50     | 18 3143    |
| 120                                    | 8                | 6,69                       | 50     | 18 3144    |
|                                        | 10               | 7,1                        | 50     | 18 3145    |
|                                        | 12               | 7,23                       | 50     | 18 3146    |
|                                        | 16               | 7,81                       | 50     | 18 3147    |
| 150                                    | 10               | 8,2                        | 50     | 18 3148    |
|                                        | 12               | 8,3                        | 50     | 18 3149    |
| 185                                    | 12               | 11,9                       | 50     | 18 3150    |
|                                        | 20               | 12                         | 50     | 18 3152    |
| 240                                    | 10               | 14,6                       | 20     | 18 3153    |
|                                        | 12               | 14,4                       | 20     | 18 3154    |
|                                        | 20               | 14,8                       | 20     | 18 3155    |



### 45° abgewinkelt

| Quer-<br>schnitt<br>(mm <sup>2</sup> ) | Bolzen ø<br>(mm) | Gewicht per<br>100 St. ~kg | VE/St. | Bestellnr. |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------|--------|------------|
| 6                                      | 5                | 0,6                        | 100    | 18 3060    |
|                                        | 6                | 0,59                       | 100    | 18 3061    |
|                                        | 8                | 0,67                       | 100    | 18 3062    |
|                                        | 10               | 0,72                       | 100    | 18 3063    |
|                                        | 12               | 0,77                       | 100    | 18 3064    |
| 10                                     | 5                | 0,6                        | 100    | 18 3065    |
|                                        | 6                | 0,59                       | 100    | 18 3066    |
|                                        | 8                | 0,67                       | 100    | 18 3067    |
|                                        | 10               | 0,72                       | 100    | 18 3068    |
|                                        | 12               | 0,76                       | 100    | 18 3069    |
| 16                                     | 5                | 1,01                       | 100    | 18 3070    |
|                                        | 6                | 1                          | 100    | 18 3071    |
|                                        | 8                | 1,1                        | 100    | 18 3072    |
|                                        | 10               | 1,17                       | 100    | 18 3073    |
|                                        | 12               | 1,23                       | 100    | 18 3074    |
| 25                                     | 5                | 1,34                       | 100    | 18 3075    |
|                                        | 6                | 1,31                       | 100    | 18 3034    |
|                                        | 8                | 1,47                       | 100    | 18 3035    |
|                                        | 10               | 1,56                       | 100    | 18 3052    |
|                                        | 12               | 1,6                        | 100    | 18 3053    |
| 35                                     | 6                | 2,04                       | 100    | 18 3056    |
|                                        | 8                | 2,28                       | 100    | 18 3030    |
|                                        | 10               | 2,39                       | 100    | 18 3036    |
|                                        | 12               | 2,54                       | 100    | 18 3057    |
| 50                                     | 6                | 3,14                       | 100    | 18 3058    |
|                                        | 8                | 3,45                       | 100    | 18 3031    |
|                                        | 10               | 3,58                       | 100    | 18 3037    |
|                                        | 12               | 3,76                       | 100    | 18 3059    |
| 70                                     | 8                | 5,24                       | 100    | 18 3032    |
|                                        | 10               | 6,46                       | 100    | 18 3033    |
|                                        | 12               | 5,69                       | 100    | 18 3040    |
|                                        | 16               | 5,94                       | 100    | 18 3041    |
| 95                                     | 8                | 6,3                        | 50     | 18 3038    |
|                                        | 10               | 6,46                       | 50     | 18 3039    |
|                                        | 12               | 6,68                       | 50     | 18 3042    |
|                                        | 16               | 7,06                       | 50     | 18 3043    |
| 120                                    | 8                | 6,87                       | 50     | 18 3044    |
|                                        | 10               | 7,29                       | 50     | 18 3045    |
|                                        | 12               | 7,71                       | 50     | 18 3046    |
|                                        | 16               | 8,03                       | 50     | 18 3047    |
| 150                                    | 10               | 8,6                        | 50     | 18 3048    |
| 185                                    | 12               | 13,2                       | 50     | 18 3050    |
|                                        | 16               | 13                         | 50     | 18 3051    |