



Lampensockel : Bi-Pin 3,17mm / Lamp base : Bi-Pin 3,17mm

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.
 Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	Strom Current	Lichtstärke Lumi. Intensity	Dom. Wellenlänge Dom. Wavelength
15095250	Red	12V AC/DC	7mA / 14mA	330mcd	630nm
15095251	Green	12V AC/DC	7mA / 14mA	2100mcd	525nm
15095252	Yellow	12V AC/DC	7mA / 14mA	280mcd	587nm
15095257	Blue	12V AC/DC	7mA / 14mA	650mcd	470nm
1509525W3	White Clear	12V AC/DC	7mA / 14mA	1400mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$
1509525W3D	White Diffuse	12V AC/DC	7mA / 14mA	700mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature -25°C - +80°C
 Umgebungstemperatur / Ambient temperature -20°C - +60°C
 Spannungstoleranz / Voltage tolerance +10%

Die aufgeführten Typen sind alle mit einer Schutzdiode in Reihe zum Widerstand und der LED gefertigt. Dies erlaubt auch den Einsatz der Typen an entsprechender Wechselspannung.
 The specified versions are built with a protection diode in series with the resistor and the LED. Therefore it is also possible to run them at an equivalent alternating voltage.

Allgemeiner Hinweis: Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

General: Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.



CML Technologies GmbH & Co. KG
 D-67098 Bad Dürkheim
 (formerly EBT Optronic)

StarLEDs
T1 3/4 (6mm) Bi-Pin with half wave rectifier

				Drawn: J.J.	Ch'd: D.L.	Date: 01.12.04
	Revision:	Date:	Name:	Scale: 2 : 1	Datasheet: 1509525xxx	