





Lampensockel nach DIN EN 60061-1: BA9s / Lamp base in accordance to DIN EN 60061-1: BA9s

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	Strom Current	Lichtstärke Lumi. Intensity	Dom. Wellenlänge Dom. Wavelength
18608130	Red	130V DC	3mA	120mcd	630nm
18608131	Green	130V DC	3mA	450mcd	525nm
18608132	Yellow	130V DC	3mA	110mcd	587nm
18608137	Blue	130V DC	3mA	200mcd	470nm
1860813W3	White Clear	130V DC	3mA	300mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$
1860813W3D	White Diffuse	130V DC	3mA	150mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature -25°C - +80°C
Umgebungstemperatur / Ambient temperature -20°C - +60°C
Spannungstoleranz / Voltage tolerance +10%

Allgemeiner Hinweis: Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

General: Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.



CML Technologies GmbH & Co. KG
D-67098 Bad Dürkheim
(formerly EBT Optronic)

StarLEDs
T3¼ (10x25mm) BA9s

				Drawn: J.J.	Ch'd: D.L.	Date: 24.09.04
	Revision:	Date:	Name:	Scale: 2 : 1	Datasheet: 1860813xxx	