


Ultrafast Switching **Surface Mount Si-Rectifiers**

Ultraschnelle Si-Gleichrichter **für die Oberflächenmontage**



Nominal current – Nennstrom	1 A
Repetitive peak reverse voltage	50...1000 V
Periodische Spitzensperrspannung	
Plastic case MELF	DO-213AB
Kunststoffgehäuse MELF	
Weight approx. – Gewicht ca.	0.12 g
Plastic material has UL classification 94V-0	
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled	see page 18
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	siehe Seite 18

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
SUF 4001	50	50
SUF 4002	100	100
SUF 4003	200	200
SUF 4004	400	400
SUF 4005	600	600
SUF 4006	800	800
SUF 4007	1000	1000

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwagschaltung mit R-Last	$T_A = 50^\circ\text{C}$	I_{FAV}	1 A ¹⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	10 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	27 A
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	30 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	3,6 A ² s

¹⁾ Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur

Storage temperature – Lagerungstemperatur

 T_j – 50...+175°C T_s – 50...+175°C**Characteristics****Kennwerte**

Type Typ	Reverse recovery time Sperrverzugszeit t_{rr} [ns] ¹⁾	Forward voltage Durchlaßspannung V_F [V] at / bei I_F [A]
SUF 4001 ... SUF 4004	< 50	< 1.0 1
SUF 4005 ... SUF 4007	< 75	< 1.7 1

Leakage current

Sperrstrom

 $T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$ I_R I_R < 10 μA < 50 μA

Thermal resistance junction to ambient air

Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft



 R_{thA} < 45 K/W ²⁾

Thermal resistance junction to terminal

Wärmewiderstand Sperrschicht – Kontaktfläche

 R_{thT}

< 10 K/W

¹⁾ $I_F = 0.5$ A through/über $I_R = 1$ A to/auf $I_R = 0.25$ A²⁾ Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminalMontage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß