










Diese Zeichnung ist ausschließlich unser Eigentum. Ohne Zustimmung darf sie nicht vervielfältigt werden. Änderungen vorbehalten.

Werkstoff				Freimaßtoleranz DIN ISO 2768 m		Oberfläche		 HUMMEL AG Lise-Meitner-Strasse 2 · 79211 Denzlingen Telefon: 07666/91110-0 · Telefax: 07666/91110-20		
				Gewicht		Maßstab 3:1				
				Datum	Name	Benennung Gerätesteckverb. Einlochmont. Leistung (neu) M25x1,5 HW				
				Erstellt	22.02.08					CH
				Gepr.						
				Norm.			Art.-Nr. 7.651.0000.00 Oberflächenbeh. Blatt 1 von 1			
										
2	Änder. 0801112	28.10.08	CH							
1	Änder. 0801019	22.02.08	CH							
Zust.	Änderungstext	Datum	Name	SRK-Nr.	A4	Ers. f.		WKZ-Nr.	Bl-Nr.	




3-D ANSICHT
MAßSTAB 2:1

Diese Zeichnung ist ausschließlich unser Eigentum. Ohne Zustimmung darf sie nicht vervielfältigt werden. Änderungen vorbehalten.

Werkstoff				Freimaßtoleranz DIN ISO 2768 m		Oberfläche			HUMMEL AG Lise-Meitner-Strasse 2 · 79211 Denzlingen Telefon: 07666/91110-0 · Telefax: 07666/91110-20						
				Gewicht		Maßstab 3:1						Benennung			
				Datum		Name		Einsatz 4+3+PE für Buchsen							
				Erstellt 17.02.09		CH									
				Gepr.				Leistung ohne Kontakte							
				Norm.											
								Art.-Nr. 7.084.9431.02			Oberflächenbeh.		Blatt 1 von 1		
4	Änder. 0901013		17.02.09	CH											
Zust.	Änderungstext		Datum	Name	SRK-Nr. E028; E035		A4		Ers. f.			WKZ-Nr.		Bl-Nr.	

Datenblatt

Crimpbuchse 2mm, gedreht für Leistungssteckverbinder M23
Artikel-Nr. 7010942002



Technische Daten



Kontaktkörper	Kupfer-Zink-Legierung	CuZn35Pb2
Federelement	Kupfer-Beryllium	
Kontaktoberfläche	Vernickelt, vergoldet 0,25µm Au	
Anzahl Steckzyklen	> 1000	
Geeignet für Kontaktstifte Ø	2 mm	
Anschlussquerschnitt	0,75 – 2,5 mm²	
Nennstrom ¹⁾ [A]	28	
Max. Übergangswiderstand [mΩ]	3	

¹⁾ gemäß DIN VDE 0298 T4 (02/88), DIN VDE 0113 T1 (06/93)

Datenblatt

Crimpbuchse 1 mm, gedreht für Leistungssteckverbinder M23

Artikel-Nr. 7010941002



Detail "X"
M 10:1

Technische Daten

Kontaktkörper	Kupfer-Zink-Legierung	CuZn35Pb2
Federelement	Kupfer-Beryllium	
Kontaktfläche	Vernickelt, vergoldet 0,25µm Au	
Anzahl Steckzyklen	> 1000	
Geeignet für Kontaktstifte Ø	1 mm	
Anschlussquerschnitt	0,14 – 1,0 mm ²	
Nennstrom ¹⁾ [A]	8	
Max. Übergangswiderstand [mΩ]	3	

¹⁾ gemäß DIN VDE 0298 T4 (02/88), DIN VDE 0113 T1 (06/93)