




18.7	14	52365-3020	30
17.7	13	-2820	28
16.7	12	-2620	26
15.7	11	-2420	24
14.7	10	-2220	22
13.7	9	-2020	20
12.7	8	-1820	18
11.7	7	-1620	16
10.7	6	-1420	14
9.7	5	-1220	12
8.7	4	-1020	10
7.7	3	-0820	8
6.7	2	52365-0620	6
B	A	ENG.NO	極数 (CIRCUIT)

注記 NOTES.

1. 嵌合相手: 53268-**-10, 53268-**-20
MATES WITH: 53268-**-10, 53268-**-20
2. ハウジングの底面 [G] からの金具及びターミナル半田付面のズレ量は
上方向0.1MAX. 下方向0.15MAX. とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL TIP AND FITTING NAIL FROM [G]
: UPPER DIRECTION 0.1mmMAX.
: LOWER DIRECTION 0.15mmMAX.

△ パターンハブリ止め用金具
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.C.B. PATTERN.

角度 ANGLE	±3°				
30以上 OVER	±0.3	A	変更 REVIS	(J20684)	'92/8/3
10以上 30未満 OVER	±0.25	O	新規/改訂 PROPOSED	(J00464)	'90/5/8
10未満 UNDER	±0.2	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK. DATE	
一般公差 GENERAL TOLERANCES					

材料 MATERIAL	図中参照 SEE DRAWING
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY '90/5/8	CHK'D BY '92/8/3
T. HARUYAMA	S. TADOKORO
APP'D BY '92/8/3	尺度 SCALE
M. FUKUSHIMA	—



REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

MOLEX JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	
EDP. NO.	REV
ENG. NO.	A
SD-52365-**-20	
TITLE 名称 I.O BOARD TO BOARD CONN. REC. HSG. ASS'Y SMT.	

ENG. NO.
SD-52365-**-91


EDP NO.

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



注記 NOTES


1. 梱包数量: 1000 個/リール NUMBER OF CONNECTORS: 1000PCS/REEL
2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



3. トップテープの剥離強度: (剥離方向は下図参照)

60gf MAX. 尚、本規格値は、出荷時に適用。
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
60gfMAX.(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
DURING TRANSPORTATION



4. 材料

キャリアテープ: ポリプロピレン (PP) CARRIER TAPE: POLYPROPYLENE
トップテープ: PET, PE, PEF TOP TAPE: PET, PE, PEF
リール: ポリスチレン (PS) REEL: POLYSTYRENE (PS)
<リサイクル材を含む> <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

角度 ANGLE	3°	10°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
30° 以上 OVER	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10° 以上 30° 未満 UNDER	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10° 未満 UNDER	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
一般公差 GENERAL TOLERANCES	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	材料 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	—	EDP. NO. —
適用電線範囲 WIRE RANGE	—	ENG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV D
被覆外径 INS. RANGE	—	SD-52365-**-91
DRAWN BY '90/5/ 8 T.HARUYAMA	CHK'D BY '00/12/20 T.IITO	TITLE 名称 I.O B-To-B Hsg Assy Str SMT Embstp Pkg
APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE —	



THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス (株) の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-8

ENG. NO.
SD-52365-**-91

EDP. NO.

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



32	33.5	16.1	16.5	19.05	21.95	52365-3091	30
		15.1	15.5	18.05	20.95	52365-2891	28
		14.1	14.5	17.05	19.95	52365-2691	26
		13.1	13.5	16.05	18.95	52365-2491	24
24	25.5	12.1	12.6	15	17.9	52365-2291	22
		11.1	11.6	14	16.9	52365-2091	20
		10.1	10.6	13	15.9	52365-1891	18
		9.1	9.6	12	14.9	52365-1691	16
		8.1	8.6	11	13.9	52365-1491	14
		7.1	7.6	10	12.9	52365-1291	12
		6.1	6.6	9	11.9	52365-1091	10
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	5.1	5.6	8	10.9	52365-0891	8
		(D)	(C)	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

角度	ANGLE
30°以上	OVER
10°以上 30°未満	OVER
10°未満	UNDER
一般公差	GENERAL TOLERANCES

材料 MATERIAL		SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		適用電線範囲 WIRE RANGE		EDP. NO. —	
被覆外径 INS. RANGE		DRAWN BY '90/5/8 T.HARUYAMA		ENG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV SD-52365-**-91 D	
APPRO'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA		CHK'D BY '00/12/20 T.IITO		TITLE 名称 I.O B-T0-B Hsg Assy Str SMT Embstp Pkg	
REVISION RECORD		REVISION RECORD		REVISION RECORD	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-8