







Anschlussarten Terminal Types

L = Anschlusslaenge
L = Terminal Length




0606 = Anschluss 0.6 x 0.6 mm
Terminal 0.6 x 0.6 mm

1010 = Anschluss 1.0 x 1.0 mm
Terminal 1.0 x 1.0 mm



E25U = EE-Zone 2.5 mm mit Uebergabe
- with transfer

EE25 = EE-Zone 2.5 mm



UE = mit Uebergabezone 1.0 x 1.0 mm
with transfer zone 1.0 x 1.0 mm

Fehlende Masse und Angaben nach IEC 603-2 / DIN 41612
Missing information and dimensions per IEC 603-2

Ident - Nr. / Part No.: 594881

Polzahl / No. of Contacts: 48

Reihe - Steckseite / Rows Loaded: ACE

Bestueckung / How Loaded: GGG

Anschlussart / Terminal Type: LOE

Anschlusslaenge L / Terminal Length L: 9.0

Anforderungsstufe / Class: 207

Aufdruck / Logo: E

Gehaeuse - / Housing Material: 018

Sonderausfuehrung / Special: -

Consider protection memo from DIN 34

Dimension Nr.	Tolerances	Scale
	All Dimensions in mm	Material
	Date	Designation
	Drawn 14.11.95 WEISS	Federleiste E - BA 2
	Checked 15.11.95 SCHAEFER	Female Connector E - Type 2
	Approved	054809
	Elektronische GmbH D-73099 ADELBERG	Part Group STV Part Type E
Index	Modification Nr.	Date
1	0331-95	14.11.95