

Spezifications Indicator lights

Spezifikationen Signalleuchten

Spécifications Voyants lumineux

Spezifications

Spezifikationen

Spécifications

343, 344, 348

Body	- Bright nickel plated, blackened or olive drap chromized brass, stainless steel 1.4305, stainless steel blackened 1.4305 Tenifer QP20
Caps	- PC
Terminals	- Type 343: LED - Type 344: Faston connectors 2.8 x 0.5 tin plated brass - Type 348: Stranded wire
Insulating body	- PA oder PPS
Soldering	- 3 s max. at 260° max
Torque	- 1 Nm

Körper	- Messing glanzvernickelt, geschwärzt oder braunoliv chromatiert, Edelstahl 1.4305, Edelstahl geschwärzt 1.4305 Tenifer QP20
Käppchen	- PC
Anschlüsse	- Typ 343: LED - Typ 344: Faston Steck-Verbindung 2.8 x 0.5 Messing verzinkt - Typ 348: Litzen
Isolierkörper	- PA oder PPS
Lötdauer	- Max. 3 s bei max. 260°
Drehmoment	- 1 Nm

Corps	- Laiton nickelé brillant, noirci ou olivebrun chomé Acier inoxydable 1.4305 Acier inoxydable noircie 1.4305 Tenifer QP20
Cabochons	- PC
Raccords	- Type 343: LED - Type 344: Connecteurs Faston 2.8 x 0.5 laiton étamé - Type 348: Fil multi-brins
Corps d'isol.	- PA ou PPS
Soudage	- 3 s max. à 260° max
Couple de rotation	- 1 Nm

349

Body	- Bright nickel plated, blackened or olive drap chromized brass, stainless steel 1.4305, stainless steel blackened 1.4305 Tenifer QP20
Caps	- PC
Light pipe	- PC
Insulating body	- PS
Torque	- 1 Nm

Körper	- Messing glanzvernickelt, geschwärzt oder braunoliv chromatiert, Edelstahl 1.4305, Edelstahl geschwärzt 1.4305 Tenifer QP20
Käppchen	- PC
Lichtleiter	- PC
Isolierkörper	- PS
Drehmoment	- 1 Nm

Corps	- Laiton nickelé brillant, noirci ou olivebrun chomé Acier inoxydable 1.4305 Acier inoxydable noircie 1.4305 Tenifer QP20
Cabochons	- PC
conduit d. lumière	- PC
Corps d'isol.	- PS
Couple de rotation	- 1 Nm

183, 184, 188

Body	- Bright nickel plated or blackened brass, olive drap chromized
Caps	- PC
Terminals	- Type 183: LED - Type 144: Sold. lugs, tin plated Ms - Type 188: Stranded wire
Insulating body	- Type 183: PA - Type 184-188: PPS
Soldering	- 3 s max. at 260° max
Torque	- 4 Nm
Recommended tool	- Counter bore 90° Ø = 9,4 mm

Körper	- Messing glanzvernickelt oder geschwärzt, braunoliv chromatiert
Käppchen	- PC
Anschlüsse	- Typ 183: LED - Typ 184: Lötösen, Ms verzinkt - Typ 188: Litzen
Isolierkörper	- Typ 183: PA - Typen 184-188: PPS
Lötdauer	- Max. 3 s bei max. 260°
Drehmoment	- 4 Nm
Empfohlenes Werkzeug	- Kegelsenker 90° Ø = 9,4 mm

Corps	- Laiton nickelé brillant ou noirci, olivebrun chomé
Cabochons	- PC
Raccords	- Type 183: LED - Type 184: à souder, Ms étamé - Type 188: Fil multi-brins
Corps d'isol.	- Type 183: PA - Type 184-188: PPS
Soudage	- 3 s max. à 260° max
Couple de rotation	- 4 Nm
Util conseillé	- Fraise conique 90° Ø = 9,4 mm

193, 194, 198

Body	- Bright nickel plated or blackened brass
Caps	- PC
Terminals	- Type 193: LED - Type 194: Sold. lugs, tin plated Ms - Type 198: Stranded wire
Insulating body	- Type 193: PA - Type 194-198: PPS
Soldering	- 3 s max. at 260° max
Torque	- 0.7 Nm

Körper	- Messing glanzvernickelt oder geschwärzt
Käppchen	- PC
Anschlüsse	- Typ 193: LED - Typ 194: Lötösen, Ms verzinkt - Typ 198: Litzen
Isolierkörper	- Typ 193: PA - Typen 194-198: PPS
Lötdauer	- Max. 3 s bei max. 260°
Drehmoment	- 0.7 Nm

Corps	- Laiton nickelé brillant ou noirci
Cabochons	- PC
Raccords	- Type 193: LED - Type 194: à souder, Ms étamé - Type 198: Fil multi-brins
Corps d'isol.	- Type 193: PA - Type 194-198: PPS
Soudage	- 3 s max. à 260° max
Couple de rotation	- 0.7 Nm

974, 978

Body	- Bright nickel plated, or cblackened brass
Caps	- PC
Torque	- 1.5 Nm

Körper	- Messing glanzvernickelt, geschwärzt
Käppchen	- PC
Drehmoment	- 1.5 Nm

Corps	- Laiton nickelé brillant ou noirci
Cabochons	- PC
Couple de rotation	- 1.5 Nm

962, 963

- LED Technology	- Long service life (half-life 50'000 hours)
- Vandal proof	- Ambient Temperature -40°C to +85°C
- Torque 2 Nm	

- zuverlässige LED-Technologie	- Lange Lebensdauer (Halbwertszeit von 50'000 Betriebsstunden)
- vandalensicher	- Umgebungstemperatur -40°C bis +85°C
- Drehmoment 2 Nm	

- LED à haute fiabilité	- Durée de vie élevée (demie-vie 50'000 heures)
- résistante au vandalisme	- Température ambiante -40°C to +85°C
- Couple de rotation 2 Nm	

200

Body	- Type 200: Polycarbonate
Terminals	- Insulated stranded wire with LED: +red, -black

Körper	- Typ 200: Polycarbonat
Anschlüsse	- Isolierte Litze: bei LED: +rot, -schwarz

Corps	- Type 200: Polycarbonate
Raccords	- Fils multi-brins isolés avec LED: +rouge, -noir

Spezifikationen

Spezifikationen

Spécifications

333, 334, 338

Body	- Bright nickel plated, blackened or olive drap chromized brass, stainless steel 1.4305, stainless steel blackened 1.4305 Tenifer QP20
Terminals	- Type 333: LED - Type 334: Faston connectors 2.8 x 0.5 tin plated brass - Type 338: Stranded wire
Insulating body	- PA or PPS
Soldering	- 3 s max. at 260° max
Torque	- 1 Nm

Körper	- Messing glanzvernickelt, geschwärzt oder braunoliv chromatiert, Edelstahl 1.4305, Edelstahl geschwärzt 1.4305 Tenifer QP20
Anschlüsse	- Typ 333: LED - Typ 334: Faston Steck-Verbindung 2.8 x 0.5 Messing verzinkt - Typ 338: Litzen
Isolierkörper	- PA oder PPS
Lötdauer	- Max. 3 s bei max. 260°
Drehmoment	- 1 Nm

Corps	- Laiton nickelé brillant, noirci ou olivebrun chomé Acier inoxydable 1.4305
Raccords	- Type 333: LED - Type 334: Connecteurs Faston 2.8 x 0.5 laiton étamé - Type 338: Fil multi-brins
Corps d'isol.	- PA ou PPS
Soudage	- 3 s max. à 260° max
Couple de rotation	- 1 Nm

13C, 14C

Body	- Bright nickel plated or blackened brass
Terminals	- LED terminals
Insulating body	- Polyamid
Torque	- 0.7 Nm

Körper	- Messing glanzvernickelt oder geschwärzt
Anschlüsse	- LED-Anschlüsse
Isolierkörper	- Polyamid
Drehmoment	- 0.7 Nm

Corps	- Laiton nickelé brillant ou noirci
Raccords	- Fils des LED
Corps d'isol.	- Polyamide
Couple de rotation	- 0.7 Nm

134, 135, 138

Body	- Bright nickel plated or blackened brass, olive drap chromized
Terminals	- Type 134: Solder lugs, tin plated brass - Type 135: LED - Type 138: Stranded wire
Insulating body	- Type 134: PPS
Soldering	- 3 s max. at 260° max
Torque	- 0.7 Nm

Körper	- Messing glanzvernickelt oder geschwärzt, braunoliv chromatiert
Anschlüsse	- Typ 134: Lötösen, Messing verzinkt - Typ 135: LED - Typ 138: Litzen
Isolierkörper	- Typ 134: PPS
Lötdauer	- Max. 3 s bei max. 260°
Drehmoment	- 0.7 Nm

Corps	- Laiton nickelé brillant ou noirci, olivebrun chomé
Raccords	- Type 134: contacts à souder - Type 135: LED - Type 138: Fil multi-brins
Corps d'isol.	- Type 134: PPS
Soudage	- 3 s max. à 260° max
Couple de rotation	- 0.7 Nm

133 R, 134 R, 138 R

Body	- Bright nickel plated or blackened brass, olive drap chromized
Terminals	- Type 133R: LED - Type 134R: Solder lugs, tin plated - Type 138R: Stranded wire
Insulating body	- Types 133R-138R: PPS
Soldering	- 3 s max. at 260° max
Torque	- 0.7 Nm

Körper	- Messing glanzvernickelt oder geschwärzt, braunoliv chromatiert
Anschlüsse	- Typ 133R: LED - Typ 134R: Lötösen, verzinkt - Typ 138R: Litzen
Isolierkörper	- Typen 133R-138R: PPS
Lötdauer	- Max. 3 s bei max. 260°
Drehmoment	- 0.7 Nm

Corps	- Laiton nickelé brillant ou noirci, olivebrun chomé
Raccords	- Type 133R: LED - Type 134R: contacts à souder, étamé - Type 138R: Fil multi-brins
Corps d'isol.	- Type 133R-138R: PPS
Soudage	- 3 s max. à 260° max
Couple de rotation	- 0.7 Nm

353, 354, 358

Body	- Bright nickel plated, blackened or olive drap chromized brass, stainless steel 1.4305, stainless steel blackened 1.4305 Tenifer QP20
Terminals	- Type 353: LED - Type 354: Faston connectors 2.8 x 0.5 tin plated brass - Type 358: Stranded wire
Insulating body	- PA or PPS
Soldering	- 3 s max. at 260° max
Torque	- 1 Nm

Körper	- Messing glanzvernickelt, geschwärzt oder braunoliv chromatiert, Edelstahl 1.4305, Edelstahl geschwärzt 1.4305 Tenifer QP20
Anschlüsse	- Typ 353: LED - Typ 354: Faston Steck-Verbindung 2.8 x 0.5 Messing verzinkt - Typ 358: Litzen
Isolierkörper	- PA oder PPS
Lötdauer	- Max. 3 s bei max. 260°
Drehmoment	- 1 Nm

Corps	- Laiton nickelé brillant, noirci ou olivebrun chomé Acier inoxydable 1.4305
Raccords	- Type 353: LED - Type 354: Connecteurs Faston 2.8 x 0.5 laiton étamé - Type 358: Fil multi-brins
Corps d'isol.	- PA ou PPS
Soudage	- 3 s max. à 260° max
Couple de rotation	- 1 Nm

144, 145, 148

Body	- Bright nickel plated or blackened brass, olive drap chromized
Terminals	- Type 144: Solder lugs, tin plated brass - Type 145: LED - Type 148: Stranded wire
Insulating body	- Type 144: PPS
Soldering	- Type 145: PA
Torque	- 3 s max. at 260° max - 0.7 Nm

Körper	- Messing glanzvernickelt oder geschwärzt, braunoliv chromatiert
Anschlüsse	- Typ 144: Lötösen, Messing verzinkt - Typ 145: LED - Typ 148: Litzen
Isolierkörper	- Typ 144: PPS
Lötdauer	- Typ 145: PA
Drehmoment	- Max. 3 s bei max. 260° - 0.7 Nm

Corps	- Laiton nickelé brillant ou noirci, olivebrun chomé
Raccords	- Type 144: contacts à souder - Type 145: LED - Type 148: Fil multi-brins
Corps d'isol.	- Type 144: PPS
Soudage	- Type 145: PA
Couple de rotation	- 3 s max. à 260° max - 0.7 Nm

Spezifications Indicator lights

Spezifikationen Signalleuchten

Spécifications Voyants lumineux

Spezifications

153, 154, 158

Body	- Bright nickel plated or blackened brass
Terminals	- Type 153: LED
	- Type 154: Solder lugs, tin plated Ms
	- Type 158: Stranded wire
Insulating body	- Type 153: PA
	- Types 154-158: PPS
Soldering	- 3 s max. at 260° max
Torque	- 0.7 Nm

Spezifikationen

Körper	- Messing glanzvernickelt oder geschwärzt
Anschlüsse	- Typ 153: LED
	- Typ 154: Lötösen, Ms verzinkt
	- Typ 158: Litzen
Isolierkörper	- Typ 153: PA
	- Typen 154-158: PPS
Lötdauer	- Max. 3 s bei max. 260°
Drehmoment	- 0.7 Nm

Spécifications

Corps	- Laiton nickelé brillant ou noirci
Raccords	- Type 153: LED
	- Type 154: à souder, Ms étamé
	- Type 158: Fil multi-brins
Corps d'isol.	- Type 153: PA
	- Types 154-158: PPS
Soudage	- 3 s max. à 260° max
Couple de rotation	- 0.7 Nm

941, 943, 948, 951, 955, 956

Body	- Cylolac S157 ABS, V0-1,6
Caps	- PC, Lexan 141R (clear)/143R (coloured), V2/1,5
Torque	- 941 0.5Nm, 943 0.6Nm, 948 0.8Nm, 951/955/956 1.0Nm

Körper	- Cylolac S157 ABS, V0-1,6
Käppchen	- PC, Lexan 141R (klar)/143R (farbig), V2/1,5
Drehmoment	- 941 0.5Nm, 943 0.6Nm, 948 0.8Nm, 951/955/956 1.0Nm

Corps	- Cylolac S157 ABS, V0-1,6
Cabochons	- PC, Lexan 141R (clair)/143R (coloré), V2/1,5
Couple de rotation	- 941 0.5Nm, 943 0.6Nm, 948 0.8Nm, 951/955/956 1.0Nm

174, 177, 178

Body	- Bright nickel plated, blackened or olive drap chromized brass, stainless steel 1.4305, stainless steel blackened 1.4305 Tenifer QP20
Caps	- PC
Terminals	- Type 174: Faston connectors 2.8 x 0.5 tin plated brass
	- Type 177: LED
	- Type 178: Stranded wire
Insulating body	- PA or PPS
Soldering	- 3 s max. at 260° max
Torque	- 1 Nm

Körper	- Messing glanzvernickelt, geschwärzt oder braunoliv chromatiert, Edelstahl 1.4305, Edelstahl geschwärzt 1.4305 Tenifer QP20
Käppchen	- PC
Anschlüsse	- Typ 174: Faston Steck-Verbindung 2.8 x 0.5 Messing verzinkt
	- Typ 177: LED
	- Typ 178: Litzen
Isolierkörper	- PA oder PPS
Lötdauer	- Max. 3 s bei max. 260°
Drehmoment	- 1 Nm

Corps	- Laiton nickelé brillant, noirci ou olivebrun chomé
	- Acier inoxydable 1.4305
	- Acier inoxydable noircie 1.4305 Tenifer QP20
Cabochons	- PC
Raccords	- Type 174: Connecteurs Faston 2.8 x 0.5 laiton étamé
	- Type 177: LED
	- Type 178: Fil multi-brins
Corps d'isol.	- PA ou PPS
Soudage	- 3 s max. à 260° max
Couple de rotation	- 1 Nm

175, 179

Body	- PA, black
Caps	- PC
Terminals	- Type 175: LED or WW posts, tin plated brass
	- Type 179: Stranded wire
Soldering	- 3 s max. at 260° max

Körper	- PA, schwarz
Käppchen	- PC
Anschlüsse	- Typ 175: LED oder Wire wrap Pfosten, Messing verzinkt
	- Typ 179: Litzen
Lötdauer	- Max. 3 s bei max. 260°

Corps	- PA, noir
Cabochons	- PC
Raccords	- Type 175: LED ou poteaux WW, laiton étamé
	- Type 179: Fil multi-brins
Soudage	- 3 s max. à 260° max

117, 119

Body	- Bright nickel plated, blackened brass, olive drap chromized
Caps	- PC
Terminals	- Type 117: Solder lugs, tin plated brass
	- Type 119: Stranded wire
Insulating body	- PPS
Soldering	- 3 s max. at 260° max
Torque	- 0.7 Nm

Körper	- Messing glanzvernickelt, geschwärzt, braunoliv chromatiert
Käppchen	- PC
Anschlüsse	- Typ 117: Lötösen, Messing verzinkt
	- Typ 119: Litzen
Isolierkörper	- PPS
Lötdauer	- Max. 3 s bei max. 260°
Drehmoment	- 0.7 Nm

Corps	- Laiton nickelé brillant, noirci, olivebrun chomé
Cabochons	- PC
Raccords	- Type 117: contacts à souder, Ms revêtm. étamé
	- Type 119: Fil multi-brins
Corps d'isol.	- PPS
Soudage	- 3 s max. à 260° max
Couple de rotation	- 0.7 Nm

114

Body	- Bright nickel plated or blackened brass
Caps	- PC
Terminals	- Type 114: Solder lugs
Insulating body	- Type 114
Soldering	- 3 s max. at 260° max
Torque	- 0.7 Nm

Körper	- Messing glanzvernickelt oder geschwärzt
Käppchen	- PC
Anschlüsse	- Typ 114: Lötösen
Isolierkörper	- Typ 114
Lötdauer	- Max. 3 s bei max. 260°
Drehmoment	- 0.7 Nm

Corps	- Laiton nickelé brillant ou noirci
Cabochons	- PC
Raccords	- Type 114: contacts à souder
Corps d'isol.	- Types 114
Soudage	- 3 s max. à 260° max
Couple de rotation	- 0.7 Nm

Spezifications

855

Body Caps	- Bright nickel plated or blackened brass - Metal part: bright nickel plated or blackened brass - Shroud: clear or black anodized aluminium - Lens: PC
Applications Lamp	- Types V and W for cockpit panels etc. - Filament lamps T1 $\frac{3}{4}$ -MF - LED T1 $\frac{3}{4}$ -MF Lampe
Terminals	- Centre contact: tin plated - Side contact: Type 855: tin plated
Soldering Torque	- 3 s max. at 260°C max. - 1 Nm

Options, on request

855

Body Caps	- Brass: olive drab colour - Styles M, N, S, T Brass: olive drab colour - Stamped symbols on flat caps available
LED Terminals Torque	- Flashing - Centre and side contact: gold plated - 1 Nm

Spezifikationen

Körper Käppchen	- Messing glanzvernickelt oder geschwärzt - Metallteil: Messing glanzvernickelt oder geschwärzt - Hülse: Aluminium, farblos oder schwarz eloxiert - Linse: PC
Anwendungen Lampe	- Typen V und W z.B. auf Instrumentenbrettern in Pilotenkabinen, etc. - Glühlampen T1 $\frac{3}{4}$ -MF - LED T1 $\frac{3}{4}$ -MF
Anschlüsse	- Mittelkontakt: Messing, verzinkt - Seitenkontakt: Typ 855: Messing, verzinkt
Löt dauer Drehmoment	- Max. 3 s bei max. 260°C - 1 Nm

Optionen, auf Anfrage

Körper Käppchen	- Messing verzinkt und oliv passiviert - Typen M, N, S, T Messing verzinkt und oliv passiviert - Druck von Symbolen auf flache Käppchen möglich
LED Anschlüsse Drehmoment	- Blinkend - Mittel- und Seitenkontakt vergoldet - 1 Nm

Spécifications

Corps Cabochons	- Laiton nickelé brillant ou noirci - Partie métallique: Laiton nickelé brillant ou noirci - Douille: aluminium, anodisé incolore ou noir - Lentille: PC
Applications Lampe	- Types V et W pour tableau de bord etc. - Lampes à filament T1 $\frac{3}{4}$ -MF - LED T1 $\frac{3}{4}$ -MF
Raccords	- Contact central: Ms. étamé - Contact latéral: Type 855: Ms. étamé
Soudage Couple de rotation	- 3 s max. à 260°C max. - 1 Nm

Options, sur demande

Corps Cabochons	- Laiton avec revêtem. de couleur olive - Typen M, N, S, T Laiton avec revêtem. de couleur olive - Impression de symboles sur les cabochons plats possible
LED Raccords Couple de rotation	- Clignotant - Contact central et latéral doré - 1 Nm

876, 877, 886, 887

Body Caps	- Bright nickel plated or blackened brass - Metal part: bright nickel plated or blackened brass - Shroud: clear or black anodized aluminium - Lens: PC
Applications Lamp	- Types V and W for cockpit panels etc. - Filament lamps T1 $\frac{3}{4}$ -MF - LED T1 $\frac{3}{4}$ -MF Lampe
Terminals	- Centre contact: tin plated - Side contact: tin plated beryllium bronze
Soldering Torque 87x Torque 88x	- 3 s max. at 260°C max. - 1.2 Nm - 1.5 Nm

Options, on request

876, 877, 886, 887

Body Caps	- Diffrent material - Metal part: Diffrent material - Stamped symbols on flat caps available
LED Terminals Torque 87x Torque 88x	- Flashing - Centre and side contact: gold plated - 1.2 Nm - 1.5 Nm

Körper Käppchen	- Messing glanzvernickelt oder geschwärzt - Metallteil: Messing glanzvernickelt oder geschwärzt - Hülse: Aluminium, farblos oder schwarz eloxiert - Linse: PC
Anwendungen Lampe	- Typen V und W z.B. auf Instrumentenbrettern in Pilotenkabinen, etc. - Glühlampen T1 $\frac{3}{4}$ -MF - LED T1 $\frac{3}{4}$ -MF
Anschlüsse	- Mittelkontakt: Messing, verzinkt - Seitenkontakt: Beryllium Bronze, verzinkt
Löt dauer Drehmoment 87x Drehmoment 88x	- Max. 3 s bei max. 260°C - 1.2 Nm - 1.5 Nm

Optionen, auf Anfrage

Körper Käppchen	- Anderes Material - Metallteil: Anderes Material - Druck von Symbolen auf flache Käppchen möglich
LED Anschlüsse Drehmoment 87x Drehmoment 88x	- Blinkend - Mittel- und Seitenkontakt vergoldet - 1.2 Nm - 1.5 Nm

Corps Cabochons	- Laiton nickelé brillant ou noirci - Partie métallique: Laiton nickelé brillant ou noirci - Douille: aluminium, anodisé incolore ou noir - Lentille: PC
Applications Lampe	- Types V et W pour tableau de bord etc. - Lampes à filament T1 $\frac{3}{4}$ -MF - LED T1 $\frac{3}{4}$ -MF
Raccords	- Contact central: Ms. étamé - Contact latéral: Bronze au beryllium, revêtement étamé
Soudage Couple de rotation 87x Couple de rotation 88x	- 3 s max. à 260°C max. - 1.2 Nm - 1.5 Nm

Options, sur demande

Corps Cabochons	- Matériel différent - Partie métallique: Matériel différent - Impression de symboles sur les cabochons plats possible
LED Raccords Couple de rotation 87x Couple de rotation 88x	- Clignotante - Contact central et latéral doré - 1.2 Nm - 1.5 Nm

Spezifications Indicator lights



Spezifikationen Signalleuchten

Spécifications Voyants lumineux

Spezifications	Spezifikationen	Spécifications
Protection degrees: IP 64 / IP 65 / IP 67 / IP 68	Schutzgrad: IP 64 / IP 65 / IP 67 / IP 68	Protection: IP 64 / IP 65 / IP 67 / IP 68
4 IP 64 Protection argainst splashwater from the front	Schutz gegen Spritzwasser von vorne	Protection contre les éclaboussures d'eau frontales
5 IP 65 Protection argainst water jets	Schutz gegen Strahlwasser	Protection contre les jets d'eau
7 IP 67 Suitable for temporary submersion in water without pressure	Geeignet zum zeitweiligen Untertauchen in Wasser ohne Druck	Appropriée pour usage temporairement dans l'eau sans pression
8 IP 68 under pressure 1 bar	unter Druck 1 bar	sous pression 1 bar

Series/Serien/Séries:
348, 338, 358, 178

ground terminal: / Erdungsanschluss: / Connection à la Terre:



For safety reasons the components have to be assembled as shown above. Noncompliance may cause injury and result in death. Only instructed and technically educated persons are allowed to install these 230V signal lamps.

Aus Sicherheitsgründen ist die Reihenfolge der einzelnen Bauteile bei der Montage einzuhalten. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen und Schäden mit tödlichen Folgen führen. Die Montage und Installation dieser Signalleuchten darf nur durch technisch ausgebildete und instruierte Personen ausgeführt werden.

Pour des raisons de sécurité veuillez suivre impérativement les instructions de montage des différentes pièces. Si les instructions ne sont pas suivies cela peut entraîner des conséquences graves et mortelles. Le montage et l'installation de ces voyants peuvent se faire uniquement par des personnes qualifiées.