

カラーテレビ用大集積回路／IC for Color TV Large Integration

— 124 —

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Item	Symbol	Rating	Unit
電源電圧	V_{28-27}	10.6	V
電源電流	I_2	18	mA
	I_{28}	92	mA
許容損失	P_D	1100 (Ta=70°C)	mW
動作周囲温度	T_{opr}	-20~+70	°C
保存温度	T_{stg}	-55~+150	°C


■ 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Function	Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
VIF	映像検波出力	V_O	$v_P=80dB\mu$, $m=87.5\%$, $f_P=58.75MHz$	1.55	1.85	2.15	V_{P-P}
	入力感度	V_S	$V_O=-3dB$		49	54	$dB\mu$
	最大許容入力	$V_{I(max.)}$	$V_O>+1dB$	106	109		$dB\mu$
	信号対雑音比	S/N	$v_i=80dB\mu$	51	54		dB
	微分利得	DG	$m=87.5\%$		4	8	%
	微分位相	DP	$m=87.5\%$		4	8	deg
	ビデオ周波数特性	f_C	$V_O=-3dB$	4.5	6	8	MHz
	RF AGC最大電圧	$V_{21(max.)}$	$f=58.75MHz$	7.6	8.0	8.4	V
	RF AGC最小電圧	$V_{21(min.)}$	$f=58.75MHz$		0.02	0.5	V
SIF	AFCセンター電圧	V_{29}	$v_P=0V$	3.5	4.5	5.5	V
	全検波出力	V_O	$f=4.5MHz$, $f_m=1kHz$, $\Delta f=\pm 25kHz$, $V_i=100Vrms$	390	480	570	mVrms
	入力リミッティング電圧	$V_{i(lim)}$	$f=4.5MHz$, $f_m=1kHz$, $\Delta f=\pm 25kHz$, $V_O=-3dB$		100	350	$\mu Vrms$
	全高調波歪率	THD	$f=4.5MHz$, $f_m=1kHz$, $\Delta f=\pm 25kHz$, $V_i=100mVrms$		0.3	1.0	%
	AM抑圧比	AMR	$f=4.5MHz$, $f_m=1kHz$, $m=30\%$, $V_i=100mVrms$	40	45		dB
Deflection	水平発振周波数	f_{HO}		15.23	15.73	16.23	kHz
	水平発振パルス幅	τ_{HO}	$f_{HO}=15.73kHz$ のときの発振パルス幅	25	28	31	μs
	水平引込範囲	f_{HP}		± 0.8	± 1.0	± 1.2	kHz
	過電圧保護回路動作開始入力電圧	V_{4-1}		0.61	0.68	0.75	V
	垂直発振周波数	f_{VO}		52	55	58	Hz
	垂直発振パルス幅	τ_{VO}	$f_{VO}=55Hz$ のときのパルス幅	0.58	0.69	0.80	ms
	垂直引込範囲	f_{VP}		39	43	47	Hz
	垂直ブランキングパルス幅	τ_{VB}		0.95	1.05	1.15	ms
Chroma	最大色差出力	$V_{O(max.)}$	カラーバー信号, カラー-max.	3.3	4.1	4.9	V_{P-P}
	最小色差出力(色残り)	$V_{O(min.)}$	カラーバー信号, カラー-min.		20	50	mV_{P-P}
	発振周波数	f_{OSC}				± 150	Hz
	APC引込範囲	f_{APC}	$v_i=200mV_{P-P}$	± 0.5	± 0.9	± 3	kHz
	ティント可変範囲	$\theta_{(Tint)}$	ティント電圧, $V_{36}=0\sim 9.3V$	± 35	± 45	± 55	deg
	復調出力比(1)	R/B	カラーバー信号,	0.84	0.94	1.04	times
	復調出力比(2)	G/B	カラーバー信号,	0.20	0.28	0.35	times
	復調角(1)	$\angle R$	B-Y軸からの位相差	87.5	97.5	107.5	deg
	復調角(2)	$\angle G$	B-Y軸からの位相差	225	235	245	deg
Video	コントラスト可変範囲	Δe_{OC}	コントラスト電圧, $V_{31}=0\sim 9.3V$	2.0	2.5	3.0	times
	ビデオ電圧利得	G_V	$f=20kHz$, 入力 $0.3V_{P-P}$	7.1	7.8	8.5	times
	コントラスト可変範囲	Δe_{VC}	コントラスト電圧, $V_{31}=0\sim 9.3V$	2.7	3.2	3.7	times
	画質可変範囲	Δf_{VP}	$f=3MHz$, 入力 $0.1V_{P-P}$	16	19	22	dB
	ブライト制御感度	Y_{Bright}	ブライト電圧, $\Delta V_{33}=0.3V$	7.5	9	10.5	times
	DC伝送量	T_{DC}	$Y_{DC}=\frac{\Delta AC-\Delta DC}{\Delta AC}\times 100$	97	99	100	%

■ 端子名／Pin

Pin No.	端 子 名	Pin Name	Pin No.	端 子 名	Pin Name
1	アース (2)	GND (2)	22	SIF検波コイル	SIF Det. Coil
2	電源電圧 (2)	V _{CC2}	23	音声出力	Sound Output
3	水平出力	Horizontal Ouput	24	RF AGC ディレー調整	RF AGC Delay Adj.
4	過電圧保護	Over Voltage Protection	25	IF AGC	IF AGC
5	F. Bパルス入力	F.B Pulse Input	26	VIF入力	VIF Input
6	水平発振	Horizontal VCO	27	アース (1)	GND (1)
7	水平AFC出力	Horizontal AFC Output	28	電源電圧 (1)	V _{CC1}
8	垂直発振	Vertical OSC	29	チューナAFC出力	Tuner AFC Output
9	垂直のこぎり波	Vertical Saw-tooth	30	画質制御	Sharpness Control
10	垂直出力	Vertical Output	31	コントラスト制御	Contrast Control
11	カラー・キラー・フィルタ	Color Killer Filter	32	ペDESTAL・クランプ・フィルタ	Pedestal Clamp Filter
12	映像入力	Video Input	33	ブライトネス制御	Brightness Control
13	クロマ出力	Chrominance Input	34	カラー制御	Color Control
14	チューナAFCコイル	Tuner AFC Coil	35	ACCフィルタ	ACC Filter
15	映像検波コイル (1)	Video Det. Coil (1)	36	ティント制御	Tint Control
16	映像検波コイル (2)	Video Det. Coil (2)	37	3.58MHz発振	3.58MHz VCO
17	同期分離入力	Sync. Sep. Input	38	APCフィルタ	APC Filter
18	映像出力	Video Output	39	(B-Y)出力	(B-Y) Output
19	入力バイアス	Input Bias	40	(G-Y)出力	(G-Y) Output
20	SIF入力	SIF Input	41	(R-Y)出力	(R-Y) Output
21	RF AGC出力	RF AGC Output	42	Y出力	Y Output

■ カラーテレビブロック図／ Block Diagram of Color TV



■ 応用回路例 / Application Circuit

