

Kabelconnectoren - ST-08P1N8A8005S - 1619001

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Kabelconnectoren, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 8, soort contact: stift, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameter: 10 mm...12,5 mm



Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356813921

Technical data

Algemeen

Opmerking	bestelinformatie crimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen
type vergrendeling	SPEEDCON-vergrendeling
draairichting contactkamernummering	standaard
polarisatie	N
type contactaansluiting	crimpaansluiting
soort contacten	stift
aantal polen	8
contactdiameter vermogenscontacten	1 mm
nominale stroom per vermogenscontact bij 25 °C	3,6 A
kabelinvoer	10 mm ... 12,5 mm

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
----------------	------

Opgave volgens DIN EN 61984:2001

max. opstelhoogte	3000 m
nom./bedrijfsspanning vermogenscontacten	60 V
teststootspanning vermogenscontacten	1,5 kV
overspanningscategorie vermogenscontacten	III
vervuilingsgraad vermogenscontacten	3

classifications

eCI@ss

Kabelconnectoren - ST-08P1N8A8005S - 1619001

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

approvals

cUL Recognized /

Approval details

cUL Recognized	
nominale spanning UN	60 V
nominale stroom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	

accessories

Crimpcontact

ST-10KP010 - 1618255



Kabelconnectoren - ST-08P1N8A8005S - 1619001

accessories

ST-10KP020 - 1618256



ST-10KP030 - 1618261



SF-10KP320 - 1615961



SF-10KP350 - 1615963



SF-10KP330 - 1615962



Kabelconnectoren - ST-08P1N8A8005S - 1619001

accessories

SF-10KP360 - 1615964



Beschermkappen

ST-Z0007 - 1607777



Montagemateriaal

ST-Z0016 - 1617993



ST-Z0017 - 1618049




ST-Z0018 - 1618050



Drawings

Kabelconnectoren - ST-08P1N8A8005S - 1619001

Maatschets



Kabelconnectoren - ST-08P1N8A8005S - 1619001

schematekening

