

THYRISTOREN **THYRISTORS**

Typ type	I _T A	V _{DRM} V	I _{TSM} A	I _{GT} max mA
2N 3001	0,35	30	6	0,02
2N 3002	0,35	60	6	0,02
2N 3003	0,35	100	6	0,02
2N 3004	0,35	200	6	0,02
2N 3005	0,35	30	6	0,2
2N 3006	0,35	60	6	0,2
2N 3007	0,35	100	6	0,2
2N 3008	0,35	200	6	0,2
TIC 44	0,6	30	6	0,2
TIC 45	0,6	60	6	0,2
TIC 46	0,6	100	6	0,2
TIC 47	0,6	200	6	0,2
TIC 60	0,8	30	6	0,2
TIC 61	0,8	60	6	0,2
TIC 62	0,8	100	6	0,2
TIC 63	0,8	150	6	0,2
TIC 64	0,8	200	6	0,2
2N 5060	0,8	30	6	0,2
2N 5061	0,8	60	6	0,2
2N 5062	0,8	100	6	0,2
2N 5063	0,8	150	6	0,2
2N 5064	0,8	200	6	0,2
2N 1595	1	50	15	10
2N 1596	1	100	15	10
2N 1597	1	200	15	10
2N 1598	1	300	15	10
2N 1599	1	400	15	10
TI 145 AO	1,6	50	30	25
TI 145 A1	1,6	100	30	25
TI 145 A2	1,6	200	30	25
TI 145 A3	1,6	300	30	25
TI 145 A4	1,6	400	30	25
TIC 39 Y	2	30	20	0,2
TIC 39 F	2	50	20	0,2
TIC 39 A	2	100	20	0,2
TIC 39 B	2	200	20	0,2
TIC 39 C	2	300	20	0,2
TIC 39 D	2	400	20	0,2
TIC 106 Y	5	30	30	0,2
TIC 106 F	5	50	30	0,2
TIC 106 A	5	100	30	0,2
TIC 106 B	5	200	30	0,2
TIC 106 C	5	300	30	0,2
TIC 106 D	5	400	30	0,2
TIC 116	Siehe Datenblatt Seite 2-155; See Data Sheet Page 2-155			
TIC 126	Siehe Datenblatt Seite 2-155; See Data Sheet Page 2-155			
TIC 236	Siehe Datenblatt Seite 2-165; See Data Sheet Page 2-165			
TIC 246	Siehe Datenblatt Seite 2-165; See Data Sheet Page 2-165			
TIC 253	Siehe Datenblatt Seite 2-167; See Data Sheet Page 2-167			
TIC 263	Siehe Datenblatt Seite 2-167; See Data Sheet Page 2-167			

V _{GT} max V	I _H max mA	V _T max @ V	Gehäuse package
0,7	3	1,2	TO-18
0,7	3	1,2	TO-18
0,7	3	1,2	TO-18
0,7	3	1,2	TO-18
0,8	5	1,2	TO-18
0,8	5	1,2	TO-18
0,8	5	1,2	TO-18
0,8	5	1,2	TO-18
0,8	5	1,4	Silect
0,8	5	1,4	Silect
0,8	5	1,4	Silect
0,8	5	1,4	Silect
0,8	5	1,7	TO-92
0,8	5	1,7	TO-92
0,8	5	1,7	TO-92
0,8	5	1,7	TO-92
0,8	5	1,7	TO-92
0,8	5	1,7	TO-92
0,8	5	1,7	TO-92
0,8	5	1,7	TO-92
0,8	5	1,7	TO-92
3	25	2	TO-5
3	25	2	TO-5
3	25	2	TO-5
3	25	2	TO-5
3	25	2	TO-5
3,5	25	2	TO-5
3,5	25	2	TO-5
3,5	25	2	TO-5
3,5	25	2	TO-5
3,5	25	2	TO-5
1	5	1,75	TO-39
1	5	1,75	TO-39
1	5	1,75	TO-39
1	5	1,75	TO-39
1	5	1,75	TO-39
1	5	1,75	TO-39
1	5	1,7	TO-66P
1	5	1,7	TO-66P
1	5	1,7	TO-66P
1	5	1,7	TO-66P
1	5	1,7	TO-66P
1	5	1,7	TO-66P